


CH20M67 S 3P/3P/3P BL 2013

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



CH20M 外壳的侧置元件为您提供个性化结构的选择，可根据您的需要灵活调整。一个特别实用的优点是，不需要的槽口可以用盖板盖住。这不仅可以确保外观整洁，还能防止灰尘和其他环境影响。充分利用 CH20M 外壳的多功能性，您可以按照自己的想法高效地设计项目！

通用订货数据

订货号	3179040000
类型	CH20M67 S 3P/3P/3P BL 2013
GTIN (EAN)	4099987894159
数量	8 items

CH20M67 S 3P/3P/3P BL 2013

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	105.3 mm	深度 (英寸)	4.1457 inch
高度	22.8 mm	高度 (英寸)	0.8976 inch
宽度	67 mm	宽度 (英寸)	2.6378 inch
净重	17.6 g		

温度

湿度 5 - 93% 相对湿度, Tu = 40°C, 无凝结

材料数据

阻燃等级符合 UL 94	V-0	绝缘材料	PA 66 GF 30
绝缘材料组	I	表面处理	未处理的
基础材料	塑料材质	相比漏电起痕指数 (CTI)	600 ≤ CTI

常规数据

颜色编码	黑色	防护等级	IP20 (安装后)
比色表 (相似)	RAL 9011	密封选项	无

组件特性

为集成的功能端口准备切口	无	回路数, 最大	36
通风口数量	0	母插头插座数量	9
连接层数	3		

分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		


CH20M67 S 3P/3P/3P BL 2013

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

产品图片



产品图片



尺寸图

