

HDC MHP300 F 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械连接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

通用订货数据

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 版本 | 插座, 银的, 120 - 120 mm ² |
| 订货号 | 3187720000 |
| 类型 | HDC MHP300 F 120 |
| GTIN (EAN) | 409998795885 1 |
| 数量 | 1 items |

HDC MHP300 F 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 长度 | 45.6 mm | 长度 (英寸) | 1.7953 inch |
| 净重 | 38 g | | |

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------------|
| 插针直径 Ø | 9.5 mm | 导线最大压接面积, AWG | 4/0 |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 4/0 | 额定连接下的裸线长度 | 22.5 mm |
| 联接类型 | 冷压联接 | 设计应用 | MHP |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 4/0 | 最大压接面积 | 120 mm ² |
| 最小压接面积 | 120 mm ² | 表面处理 | 银的 |
| 插拔次数 | ≥ 500 | 型号 | 插座 |
| 基础材料 | 铜合金 | 生产流程 | 车削的 |
| 导线压接面积 | 120 - 120 mm ² | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |


HDC MHP300 F 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

图纸



HDC MHP300 F 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

工具



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | EPG 45 | 版本 |
| 订货号 | 1500830000 | 压接工具, 6mm ² , 150mm ² , 六角形压接, WM-夹, 锯齿状压接, 梯形, 椭圆形压接 |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | |
| 数量 | 1 ST | |

... 用于压缩电缆端头 (满足 EN 46235 标准)



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 类型 | ES EPG 45 HEX 10/70 | 版本 |
| 订货号 | 1500940000 | 70mm ² , 六角形压接 |
| GTIN (EAN) | 4050118309522 | |
| 数量 | 1 ST | |