

HDC MHE 6 TSC MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

版本	信号模块, 100 V, 20 A, 回路数: 6, PUSH IN 带执行器, 插针式, 所需插槽数: 2
订货号	3193740000
类型	HDC MHE 6 TSC MP
GTIN (EAN)	4099987981088
数量	1 items

HDC MHE 6 TSC MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	45.8 mm	高度 (英寸)	1.8031 inch
宽度	33.8 mm	宽度 (英寸)	1.3307 inch
长度	29.2 mm	长度 (英寸)	1.1496 inch
净重	17 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

通用数据

回路数	6	阻燃等级符合 UL 94	V-0
插拔次数	≥ 500	型号	插针式
过压等级	III	污染等级	3
基础材料	聚碳酸酯	系列	ModuPlug
额定电压 (DIN EN 61984)	100 V	额定冲击电压 (DIN EN 61984)	6 kV
额定电流 (DIN EN 61984)	20 A	所需插槽数	2

安全接地数据

PE 连接类型 模块框架的螺钉联接

版本

导线最大压接面积 AWG	AWG 20	联接类型	PUSH IN 带执行器
导线最小压接面积 AWG	AWG 12	最大压接面积	4 mm ²
最小压接面积	1.5 mm ²		

电源连接

根据电缆直径确定的剥离长度 | 剥线长度 8.00 mm

分类




ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHE 6 TSC MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC MHE 6 TSC MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

标准型



通用订货数据

类型	HDC MF 6B AB	版本
订货号	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 6B BA	版本
订货号	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 10B AC	版本
订货号	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 10B CA	版本
订货号	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 16B AD	版本
订货号	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 16B DA	版本
订货号	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 24B AF	版本
订货号	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 24B FA	版本
订货号	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	

HDC MHE 6 TSC MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 10B AC	版本
订货号	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 6B AB	版本
订货号	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 24B FA	版本
订货号	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 ST	

带短导销



通用订货数据

类型	HDC MFGS 16B DA	版本
订货号	2736940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 24B AF	版本
订货号	2736950000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 ST	

HDC MHE 6 TSC MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B DA	版本	
订货号	2737020000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
数量	1 ST		


带短导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B DA	版本	
订货号	2736930000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
数量	1 ST		

带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B AD	版本	
订货号	2737010000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
数量	1 ST		

HDC MHE 6 TSC MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

带短导销



通用订货数据

类型	HDC MFGS 6B AB	版本
订货号	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 24B FA	版本
订货号	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 10B AC	版本
订货号	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 ST	

带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 24B AF	版本
订货号	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 10B CA	版本
订货号	2737000000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 ST	

HDC MHE 6 TSC MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

带短导销



通用订货数据

类型	HDC MFGS 6B BA	版本	
订货号	2736900000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
数量	1 ST		

类型	HDC MFGS 10B CA	版本	
订货号	2736920000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
数量	1 ST		

带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 6B BA	版本	
订货号	2736980000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
数量	1 ST		