

PICOPAK-VI110-RC-220-560-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

初步产品数据，产品尚未上市。



通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | RC元件                       |
| 订货号        | <a href="#">3194150000</a> |
| 类型         | PICOPAK-VI110-RC-220-560-P |
| GTIN (EAN) | 4099987981637              |
| 数量         | 10 items                   |

PICOPAK-VI110-RC-220-560-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

|    |     |
|----|-----|
| 净重 | 0 g |
|----|-----|


温度

|      |      |
|------|------|
| 存储温度 | 工作温度 |
|------|------|

分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000900    | ETIM 9.0    | EC000900    |
| ETIM 10.0   | EC000900    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-12 |             |             |

图纸



## 附件

## 隔板



## 多功能隔板

隔板可用于将信号可视化地组合在一起，以电气隔离模块并插入标记，以便更好地进行查看。因此它们是

功能特别丰富的附件。隔板可增加

两个模块之间的电气间隙和爬电距离，从而增加

两个模块之间的额定绝缘电压，最高为600V。双

隔板可以用WAD5或WS10/5标识牌进行标记，并且

支持连续的横联件。穿孔可逐个打通横联件通道，

从而使安装更加容易。

- 隔板从视觉上将组彼此分开

- 缩排用于逐个打通横联件通道

- 挡板通过增加高达600 V的电气间隙和爬电距离在两个模块之间实现隔离

## 通用订货数据

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 类型         | TXL PP                     | 版本                |
| 订货号        | <a href="#">2774090000</a> | TERMSERIES-紧凑, 隔板 |
| GTIN (EAN) | 4064675037866              |                   |
| 数量         | 10 ST                      |                   |

## 横联接



## 可调节的横联件

提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性收服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件

- 附加杆可避免弹簧变形

- 增加的横联件 - 最多32个回路

- 抗震性

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | TCC 6.4/2 BK               | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">2556470000</a> | TERMSERIES, 横联 |
| GTIN (EAN) | 4050118566987              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## 横联件



## 可调节的横联件

提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性收服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件

- 附加杆可避免弹簧变形

- 增加的横联件 - 最多32个回路

- 抗震性

## PICOPAK-VI110-RC-220-560-P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | TCC 6.4/2 BL               | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">2556430000</a> | TERMSERIES, 横联 |
| GTIN (EAN) | 4050118566949              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## 横联接



## 可调节的横联件

提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性收服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 – 最多32个回路
- 抗震性

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | TCC 6.4/2 OR               | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">2556350000</a> | TERMSERIES, 横联 |
| GTIN (EAN) | 4050118566826              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## 横联件



## 可调节的横联件

提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性收服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 – 最多32个回路
- 抗震性

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | TCC 6.4/2 RD               | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">2556390000</a> | TERMSERIES, 横联 |
| GTIN (EAN) | 4050118566901              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |


## PICOPAK-VI110-RC-220-560-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 接口适配器



信号布线更快，空间更小

为了缩减接线耗时，在控制系统和接口之间采用了预装配电缆，并通过 TERMSERIES 转换器直接插接。这一设计极大缩短了电器柜的安装耗时。转换器采用统一尺寸，与之搭配使用的 TERMSERIES 产品也有相同的轮廓。

- 即插即用概念和预装配电缆缩减了接线耗时
- 可以应用于 TERMSERIES 的输入和输出端
- 准备进行正负逻辑切换
- 与其他 TERMSERIES 产品通用，可极大地节省空间

## 通用订货数据

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 类型         | TIA F10                    | 版本                                               |
| 订货号        | <a href="#">1463520000</a> | TERMSERIES, 转换器, 10回路插头, 满足DIN EN 60603-13标准, 带长 |
| GTIN (EAN) | 4050118323535              | 对锁挂钩, 信号路数: 8, 额定直流电压: 24 V, 额定电流 (每路信号): 125    |
| 数量         | 1 ST                       | mA                                               |

## 中性




KSW 标记条用于标记多回路的 PCB 端子和接插件。可以由用户自己打印，可以自由选择不同间距。

- 防磨花标记号
- 标记条宽度为2.5mm或4mm
- 只需贴上即完成操作
- 理想的粘贴
- 不含 PVC

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | KSW 4.0 EL WS 50M          | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1812670000</a> | KSW, 端子标记, 4 x, 间距 P (单位: mm): 4.00 Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4032248296071              |                                                     |
| 数量         | 50 M                       |                                                     |

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | WEW 35/1 SW                | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1162600000</a> | 固定器, 黑色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248972630              |                                               |
| 数量         | 50 ST                      |                                               |