

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

WIL-Vario 是一款专为工业应用打造的坚固 LED 灯，具有高度可定制性。
采用全密封铝制外壳，防护等级达 IP67，能够适应严苛的工作环境。
依托 WS2812B 协议，每个 LED 二极管的颜色、亮度和功能均可独立控制。
灯具照明的额定电压为 5 V 直流。
其无缝堆叠特性特别适用于液位指示、区域标识或局部照明等场景。

通用订货数据

订货号	3201440000
类型	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-F
GTIN (EAN)	4099987989183
数量	1 items

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	10 mm	深度 (英寸)	0.3937 inch
高度	10 mm	高度 (英寸)	0.3937 inch
长度	465 mm	长度 (英寸)	18.3071 inch
净重	228 g		

温度

工作温度 -20 - 50°C

常规技术数据

LED 模块形状	矩形	工作寿命	60.000 h
防护等级	IP67	效能等级 (依据欧盟 874/2012 号法令)	Not required

材料数据

外壳基本材料	铝质	灌注混合物	PUR V0
--------	----	-------	--------

电气数据

功率	2.1 W	可调光	是
----	-------	-----	---

电缆技术参数

电缆材料	PUR	护套颜色	黑色
外壳基本材料	铝质	电缆长度	5 m

联接数据

联接螺纹	不带
------	----

分类

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

