

**IE-C6NO8LW0005S40S40-OC-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



预装配电缆，配有 2 个 RJ45 接口，防护等级为 IP20，适用于智能计量应用，6 类 Microline - 超细线 (AWG30)，非屏蔽，适用于狭小空间，可按要求提供其他颜色

**通用订货数据**

版本	Mircoline 预制电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.5 m, , 直, 6 kV
订货号	<a href="#">3203090005</a>
类型	IE-C6NO8LW0005S40S40-OC-K6KV
数量	

## IE-C6NO8LW0005S40S40-OC-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 尺寸和重量

长度	0.5 m	长度 (英寸)	19.685 inch
----	-------	---------	-------------

## 温度

存储温度		工作温度	-20 °C...60 °C
------	--	------	----------------

## 通用标准

连接器标准	IEC 60603-7		
-------	-------------	--	--

## 标准

连接器标准	IEC 60603-7		
-------	-------------	--	--

## 电气特性

50 °C 下载流量	1 A	PoE / PoE+	符合 IEEE 802.3at
------------	-----	------------	-----------------

## 电缆电气属性

额定浪涌电压	6 kV	目录册	Cat. 6
--------	------	-----	--------

## 电缆的机械和材料属性

防油	No	颜色编码	白色
卤素	不	阻燃性	No

## 电缆结构

护套颜色	橙色	截面积	4x2xAWG30/7
屏蔽	U/UTP	接线数量	8
绝缘	PE	最大护套直径	3.3 mm
最小护套直径	2.9 mm	护套材料	LSZH
颜色编码	白/蓝, 白/橙, 白/绿, 白 / 棕		

## 分类

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

**IE-C6NO8LW0005S40S40-OC-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

