

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

通用订货数据

订货号	3204340000
类型	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4099987992640
数量	1 items

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	485 mm	深度 (英寸)	19.0944 inch
高度	565 mm	高度 (英寸)	22.2441 inch
宽度	335 mm	宽度 (英寸)	13.189 inch
净重	25265 g		

剥线/压接机器

剥线范围	0.5 - 2.5 mm ² (~ AWG 20-14)	驱动	电控气动
脉冲时间	约 2 s	压接	梯形
管状端头 最大横截面	2.5 mm ²	管状端头 最小横截面	0.5 mm ²
压接长度	8/10 mm	耗材	特殊管状端头
压缩空气连接	5.5 bar	最小插入长度	27 mm
电气联接	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA		

分类


ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

通用订货数据

类型	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	版本
订货号	1283530000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118073676	
数量	1 ST	