数据信息页

U-LINK-EC-100-WM-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

应用举例



easyConnect 中的魏德米勒 u-link 远程访问服务为安全访问远程网络中的以太网设备提供了便捷的方法。
使用 u-link VPN 服务器作为中央会合点服务器，VPN 客户端（服务计算机、魏德米勒 u-link 客户端设备和支持 OpenVPN 的第三方设备）始终向外连接，因此符合典型的 IT 安全要求。
每个客户帐户均使用单独的数据库和服务器实例（安全的客户端隔离），以确保数据完整性。
u-link VPN 服务器和远程客户端（服务计算机和 u-link 客户端设备）之间的通信通过受证书保护的 OpenVPN 连接进行。
u-link 的原则是"配置而非编程"。其使用方法直观，无需专业知识。
功能集：
• 用于服务计算机的一键式 VPN 远程访问
• Web 访问：与远程主机的 web 连接完全基于浏览器，可与平板电脑或智能手机配合使用
• 组织与集体管理
• 包括第三方终端设备的拓扑
• 固件管理：显示所有魏德米勒设备的固件状态，以及时间控制的自动固件更新选项
• 个人访问权限：对目标网络中设备的访问权限进行精细配置
• 广泛的事件日志：提供活动概览，具有广泛的筛选和导出功能
随着 u-link 远程访问功能集成到 easyConnect 中，魏德米勒提供了一种可扩展的许可方案，该方案基于已连接设备的数量和类型，以及所需的并发 VPN 连接数。

魏德米勒设备许可证：
• 支持高达 50、100、250、500、750 或 1000 台魏德米勒设备
• 通过 easyConnect 为对应数量的魏德米勒设备提供安全的远程访问
• 许可证有效期：1 年通过 OpenVPN 接入的第三方设备：
• 最多可支持 600、1200 或 1800 台第三方设备
• 支持集成其他制造商生产且支持 OpenVPN 的设备
• 允许通过同一 easyConnect 环境集中访问魏德米勒以及兼容的第三方设备
• 许可证有效期：1 年支持额外的并发 VPN 连接：
• 可提供 1、5 或 10 个额外的并发连接
• 用于增加 easyConnect 实例内的并行远程访问会话数量
• 适用于增加额外用户或并行服务活动
• 许可证有效期：1 年往返中国的远程访问：
• 针对位于中国境内的设备或服务 PC 的专用许可证
• 采用专为中国定制的 easyConnect 基础设施
• 许可证有效期：1 年
试用许可证：
提供为期 90 天的试用许可证，用于在 easyConnect 中测试 u-link 远程访问。该试用许可证包含最多 50 台设备、最多 50 名用户以及 1 个并发 VPN 连接。试用许可证无法作为单独的 eShop 产品购买，只能在 easyConnect 中直接激活。模块化的许可方案允许 easyConnect 内的 u-link 远程访问根据所连接设备的数量以及所需的并行远程访问会话数量进行扩展。

数据信息页

U-LINK-EC-100-WM-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

通用订货数据

版本	License code for u-link Remote Access Service.
订货号	3227460000
类型	U-LINK-EC-100-WM-DEVICES-1Y
数量	ST

数据信息页

U-LINK-EC-100-WM-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

净重	0 g		

温度

存储温度		工作温度	

功能和特征

固件管理	显示所有 u-link 客户端的固件版本和可选的、时间控制的自动固件更新（针对选定的设备类别）	双因素认证类型	E-mail
系统可用性	≥ 99.6%	可同时使用的贯通 VPN 连接	1 (可以通过预订更多的贯通 VPN 连接进行扩展)
每月数据流量和带宽	不限（以正常市场使用为准）	用户组织	将服务用户以分组形式组织，将选择性访问权限分配至设备拓扑布局，根据分组来分配同设备配置以及用户管理相关的权限, 组织权限框架下的组织自我管理
可配置用户对象的数量 (服务计算机)	无限制	使用信息	扩展报告和统计信息（连接报告，使用持续时间，数据流量）
VPN 通道带宽	100 Mbit/s	设备管理	设备基础结构插图 (远程接入对象) 通过位置, 分组和设备对象以清晰的树状结构显示
周期	自许可证密钥激活或现有许可证到期之日起 1 年。在激活过程中可以看到单独的许可条款。	基于网络的访问类型 (easyAccess)	本地网络服务器
魏德米勒硬件上可配置的 u-link 客户端数量（远程网络接入点）	100		

系统要求

硬件, 远程目标网络	魏德米勒硬件，带 u-link VPN 客户端	硬件 (服务计算机)	装有 Windows 10 或 11 操作系统的电脑
门户管理（用户/设备配置）	通过网络浏览器 (HTTPS), 通过用户名和密码登录	VPN 软件 (服务计算机)	u-link VPN-client (installation on PC)

其他各类

激活	账户管理员在 easyConnect 门户中输入许可证密钥（功能即刻生效）。	发货时已含附件	带有许可证密钥的电子邮件

分类

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		