

AC SB M 100A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	光伏型, 负载断路开关
订货号	3235910000
类型	AC SB M 100A 4POL CG 06KV GYBK
GTIN (EAN)	4069166024509
数量	1 items

AC SB M 100A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	121.1 mm	深度 (英寸)	4.7677 inch
高度	165 mm	高度 (英寸)	6.4961 inch
宽度	140 mm	宽度 (英寸)	5.5118 inch
净重	773 g		

保修

质保期

5年

基本信息

标准	IEC 60947-3	防护等级	IP66, IP65
安装位置	受保护的户外区域 (距离海边 > 1 公里)		

连接

设计为主开关	可配置	带预先组装电线的设备	无
--------	-----	------------	---

负载断路开关

联接类型	螺栓式张力夹 6 - 35 mm²
------	-------------------

外壳

设备结构类型	现场设备	适合正面中心安装	无
适合中间安装	无	适合配电板安装	无
适合正面 4 孔安装	无		

开关描述

可锁定	是	设计为急停安装	无
设计为安全开关	无	设计为维护/服务开关	可配置
开关数量	1	先合后分的中性线	是
辅助触点的常闭触点数量	0	辅助触点的常开触点数量	0
设计为换向开关	无	辅助触点的转换触点数量	0

控制元件

整合电机驱动	无	执行器元件类型	翼型旋钮
可选电机驱动	无	可选电压释放装置	无

电气特征

额定恒定电流 (AC-23, 400 V)	63 A	条件额定短路电流	15 kA
AC-3, 400 V 下的额定工作功率	30 kW	400 V 下的最大切换功率	35 kW
AC-23, 400 V 下的额定工作功率	35 kW	额定恒定电流 (AC-21, 400 V)	100 A

编制日期 04.09.2026 05:11:18 MEZ

目录日期 / 图纸

分类

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

AC SB M 100A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

