

U-NETOPS-LICENSE-500-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

魏德米勒 u-netops 是一款工具，旨在通过图形化方式展示 Advanced Line 系列与 Substation Line 系列以太网交换机组成的网络。该工具还可对网络内所有交换机进行配置与监控。

该工具采用 SNMP 协议实现设备检测，并采用 LLDP 协议实现链路检测；因此，任何支持上述协议的第三方设备，同样可以在魏德米勒 u-netops 上显示。u-netops 具备网页版用户界面。

该网络管理工具以网络服务器方式运行，提供浏览器访问的用户界面；网络内任意电脑均可访问，无需额外安装客户端软件。

主要优势

- 集中式网络管理
- 无需安装客户端
- 通过 SNMP 快速发现设备
- 对魏德米勒设备及第三方设备实现统一管理

通用订货数据

订货号	3236590000
类型	U-NETOPS-LICENSE-500-DEVICES-1Y
数量	ST

U-NETOPS-LICENSE-500-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

净重	0 g
----	-----

温度

存储温度	工作温度
------	------

功能和特征

监控功能	拓扑可视化, 链路状态监测, 通知 (链路断开事件), 实时流量监测, 历史流量 (最长保存 15 分钟), 流量告警	设备管理功能	固件升级 (需要外部 TFTP 服务器), 配置备份/恢复, 远程重启, 主机监控 (ICMP ping)
安全功能	密码策略, 通过不同用户角色的权限级别配置管理访问安全性		

系统要求

操作系统	Windows 11	支持的浏览器	Chrome, Firefox, Edge
------	------------	--------	-----------------------

其他各类

激活	管理员在 u-netops 中输入许可证密钥 (功能立即可用)。	发货时已含附件	带有许可证密钥的电子邮件
----	----------------------------------	---------	--------------

技术参数

支持的协议	SNMP v1 / v2c / v3, LLDP, ICMP	第三方设备使用要求	通过 SNMP + LLDP (功能受限)
支持的设备	AdvancedLine 与 SubstationLine 系列交换机, IE-SR-2TX (2-port router series)		

许可证

许可证有效期	一年	需进行许可证续期	Yes
许可模式	按实例/按服务器	许可证部署	本地部署 (本地安装, Web 端)
可管理设备数量	500	许可证类型	订阅
用户数量	无限制		

分类

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		

U-NETOPS-LICENSE-500-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

