


QB 2 MK3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件 (端子), 已插入的, 黑色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P (单位 : mm) : 10.00, 绝缘: 是, 宽度: 14.5 mm
订货号	3833700000
类型	QB 2 MK3
GTIN (EAN)	4008190542535
数量	20 items

QB 2 MK3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch
高度	12.24 mm	高度 (英寸)	0.4819 inch
宽度	14.5 mm	宽度 (英寸)	0.5709 inch
净重	0.68 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	已插入的	防爆版	不
安装方式	插入的		

大小

间距 P (单位 : mm)	10.00 mm
----------------	----------

材料参数

基础材料	PA 6.6	颜色编码	黑色
------	--------	------	----

系统特征值

类型	横联
----	----

通用的

回路数	2
-----	---

额定数据

额定电压	400 V	额定电流	24 A
------	-------	------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		