

QB 4 MK3


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

版本	横联件（端子），已插入的, 黑色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：mm）：10.00, 绝缘: 是, 宽度: 33.5 mm
订货号	3833800000
类型	QB 4 MK3
GTIN (EAN)	4008190542542
数量	20 items

QB 4 MK3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch
高度	12.24 mm	高度 (英寸)	0.4819 inch
宽度	33.5 mm	宽度 (英寸)	1.3189 inch
净重	1.57 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	已插入的	防爆版	不
安装方式	插入的		

大小

间距 P (单位 : mm)	10.00 mm
----------------	----------

材料参数

基础材料	PA 6.6	颜色编码	黑色
------	--------	------	----

系统特征值

类型	横联
----	----

通用的

回路数	4
-----	---

额定数据

额定电压	400 V	额定电流	24 A
------	-------	------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		