### **TST PPT/35**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片







与集成释放杆的接线端子相比,魏德米勒的可拆插头可以 完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉,为标准隔离器 提供灵活的备选解决方案。

#### 通用订货数据

版本	用于安装导轨的安装脚, 煤黑色, PA 66, without, 宽度: 10 mm
订货号	<u>3835360000</u>
类型	TST PPT/35
GTIN (EAN)	4008190542641
数量	10 items

## **TST PPT/35**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
ROHS				
尺寸和重量				
V J INALE				
深	43 mm	深度 (英寸)	1.6929 inch	
高度	72.8 mm	高度 (英寸)	2.8661 inch	
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch	
争重	12.7 g			
温度				
字储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
最小持续工作温度	-50 °C		100 °C	
环保产品合规				
2-110 今恒华*	소뉴 수/의사			
RoHS 合规状态	合规,有例外 			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1 45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd			
SCIP	451/3c19-8a33-494	7-bc2b-512a2Uc/6dcd		
其它技术参数				
可卡装	无	安装指导	直接安装	
大小				
螺纹 (内部)	without			
材料参数	1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
基础材料	PA 66	颜色编码	煤黑色	
阻燃等级符合 UL 94	V-2			
系统特征值	,			
	用于端子导轨			
通用的				
安装指导	」 直接安装			
分类				
ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625	
TIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625	
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 9.0	27-18-28-07	
CLASS 9.1	23-15-90-90	ECLASS 10.0	27-18-28-07	
ECLASS 11.0	27-18-28-07	ECLASS 12.0	27-18-28-07	
ECLASS 13.0	27-18-28-07	ECLASS 14.0	27-18-28-07	
ECLASS 15.0	27-18-28-07			