

TST PPT/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

版本	用于安装导轨的安装脚, 煤黑色, PA 66, without, 宽度: 10 mm
订货号	3835360000
类型	TST PPT/35
GTIN (EAN)	4008 19054264 1
数量	10 items

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	43 mm	深度 (英寸)	1.6929 inch
高度	72.8 mm	高度 (英寸)	2.8661 inch
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
净重	12.7 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd

其它技术参数

可卡装	无	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

大小

螺纹 (内部)	without
---------	---------

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	煤黑色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	用于端子导轨
----	--------

通用的

安装指导	直接安装
------	------

分类

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		