

## FUSE WSFL 10X85 20A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



gPV 10×85 圆柱保险丝筒为具有高达 1,500 DC 电压的光伏模块（现场保护）提供紧凑、安全和经济的保护。它们同时提供过载和短路保护（符合 IEC60269-6 和 UL248-19 标准要求的 gPV 级别）。

## 通用订货数据

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 版本         | 光伏型, 熔断器管, 1500 V, 10x85, gPV, 20 A |
| 订货号        | <a href="#">4000002610</a>          |
| 类型         | FUSE WSFL 10X85 20A 1K5V GPV        |
| GTIN (EAN) | 8430243419635                       |
| 数量         | 50 items                            |

## FUSE WSFL 10X85 20A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 高度 | 85 mm   | 高度 (英寸) | 3.3464 inch |
| 宽度 | 10.3 mm | 宽度 (英寸) | 0.4055 inch |
| 净重 | 1.94 g  |         |             |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 熔丝盒

|                |             |    |      |
|----------------|-------------|----|------|
| Fuse-link 通讯标准 | IEC 60269-6 | 电流 | 20 A |
| 额定直流电压         | 1500 V      |    |      |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002704    | ETIM 9.0    | EC002704    |
| ETIM 10.0   | EC002704    | ECLASS 14.0 | 27-14-20-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-02 |             |             |