

**FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	光伏型, 熔断器管, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
订货号	<a href="#">4000003732</a>
类型	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	8430243427142
数量	10 items

## FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

高度	58 mm	高度 (英寸)	2.2835 inch
宽度	22 mm	宽度 (英寸)	0.8661 inch
净重	50 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 熔丝盒

Fuse-link 通讯标准	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	电流	40 A
额定直流电压	1500 V	功耗, 最大	11.2 W

## 分类

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		

**FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

