

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



用于光伏应用的光伏熔断器座

- 用于 1500 V 以下的光伏直流汇流箱
- DIN-导轨安装
- 与 22 x 58 mm gPV 从 30 A 至 80 A 的圆柱形熔断器连接使用

通用订货数据

版本	光伏型, 熔断器架, 1500 V, 22x58, 无 LED
订货号	4000003740
类型	FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A
GTIN (EAN)	8430243427135
数量	6 items

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	76.8 mm	深度 (英寸)	3.0236 inch
高度	126 mm	高度 (英寸)	4.9606 inch
宽度	35.6 mm	宽度 (英寸)	1.4016 inch
净重	100 g		

温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	90 °C
----------	--------	----------	-------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

保险丝架技术数据

熔丝	22 x 58 mm	颜色编码	白色
显示	无 LED灯	熔断器架 (部件支架)	可旋转
最大电流	80 A	电位数量	1
功耗, 最大	12.5 W	安装导轨已装备	TS 35
额定浪涌电压	6 kV	过压等级	III
安装方式	TS 35		

保险丝架接线点

联接点数量	2	剥线长度	14 mm
最大拧紧力矩	2.8 Nm	最小拧紧力矩	2 Nm
联接类型	螺钉联接	导线材料	青铜材质
导线最小压接面积 AWG	AWG 17	导线最大压接面积 AWG	AWG 2
最小多股导线接线截面积	1 mm ²	最大压接面积 软导线	35 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	1 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	35 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	1 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	35 mm ²
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	1 mm ²	导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	35 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

22x58 gPV



通用订货数据

类型	FUSE WSFL 22X58 35A 1K5...	版本
订货号	2865970000	光伏型, 熔断器管, 1500 V, 22x58, gPV, 35 A
GTIN (EAN)	4064675602415	
数量	10 ST	
类型	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5...	版本
订货号	4000003732	光伏型, 熔断器管, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
GTIN (EAN)	8430243427142	
数量	10 ST	
类型	FUSE WSFL 22X58 50A 1K5...	版本
订货号	4000003733	光伏型, 熔断器管, 1500 V, 22x58, gPV, 50 A
GTIN (EAN)	8430243427159	
数量	10 ST	
类型	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5...	版本
订货号	4000003734	光伏型, 熔断器管, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A
GTIN (EAN)	8430243427166	
数量	10 ST	
类型	FUSE WSFL 22X58 70A 1K5...	版本
订货号	2873890000	光伏型, 熔断器管, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A
GTIN (EAN)	4064675647652	
数量	10 ST	
类型	FUSE WSFL 22X58 75A 1K5...	版本
订货号	2870900000	光伏型, 熔断器管, 1500 V, 22x58, gPV, 75 A
GTIN (EAN)	4064675636458	
数量	10 ST	