## **FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





gPV 10×85 圆柱保险丝筒为具有高达 1,500 DC 电压的 光伏模块(现场保护)提供紧凑、安全和经济的保护。它们同时提供过载和短路保护(符合 IEC60269-6 和 UL248-19 标准要求的 gPV 级别)。

## 通用订货数据

	·
版本	光伏型, 熔断器管, 1500 V, 10x85, gPV, 30 A
订货号	<u>4000005431</u>
类型	FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	8430243440424
数量	50 items



## **FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

审批			
	'		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
高度	85 mm	高度 (英寸)	3.3464 inch
	10.3 mm	宽度 (英寸)	0.4055 inch
净重	0.2 g		
环保产品合规			
D. U.C. 人切45+	스튠 포센티		
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
熔丝盒			
Fuse-link 通讯标准	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	电流	30 A
额定直流电压	1500 V		10 kA
触点材料	镀银	功耗,最大	5.5 W
分类			
ETIM 7.0	50002704	ETIM O O	FC002704
ETIM 7.0	EC002704	ETIM 8.0	EC002704
ETIM 9.0	EC002704	ETIM 10.0	EC002704
ECLASS 11.0	27-14-20-02	ECLASS 12.0	27-14-20-02
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-14-20-02	ECLASS 14.0	27-14-20-02
	27-14-20-02		

目录日期/图纸 2