

**FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



gPV 10×85 圆柱保险丝筒为具有高达 1,500 DC 电压的光伏模块（现场保护）提供紧凑、安全和经济的保护。它们同时提供过载和短路保护（符合 IEC60269-6 和 UL248-19 标准要求的 gPV 级别）。

**通用订货数据**

版本	光伏型, 熔断器管, 1500 V, 10x85, gPV, 30 A
订货号	<a href="#">4000005431</a>
类型	FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	8430243440424
数量	50 items

## FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

高度	85 mm	高度 (英寸)	3.3464 inch
宽度	10.3 mm	宽度 (英寸)	0.4055 inch
净重	18.07 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 熔丝盒

Fuse-link 通讯标准	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	电流	30 A
额定直流电压	1500 V	额定分断能力	10 kA
触点材料	镀银	功耗, 最大	5.5 W

## 分类

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		