

**LKSC M2,9X13VZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

RS 80 型材为您提供广泛的安装选择，包括安装导轨和墙壁安装。这使您能够灵活地适应您的空间条件和需求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性。RS80 型材的另一优势是可按尺寸单独切割。这让您能够完全按照自己的需求自由地设计系统。

**通用订货数据**

版本	附件, 十字螺丝
订货号	<a href="#">4011200000</a>
类型	LKSC M2,9X13VZ
GTIN (EAN)	4032248415014
数量	100 items

**LKSC M2,9X13VZ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	5.6 mm	深度 (英寸)	0.2205 inch
高度	5.6 mm	高度 (英寸)	0.2205 inch
宽度	15.1 mm	宽度 (英寸)	0.5945 inch
净重	0.65 g		

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**材料数据**

表面处理	其他	基础材料	钢
相比漏电起痕指数 (CTI)	≥ 600		

**常规数据**

颜色编码	灰色	防护等级	IP20
比色表 (相似)	RAL 7035	密封选项	无

**分类**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**LKSC M2,9X13VZ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

