

PTSC KB40X14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装，也支持墙壁安装，可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割，因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性，从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

通用订货数据

版本	安装螺钉 (端子), 0.00 mm, 钢, 深: 7 mm, 宽度: 16.9 mm, 高度: 7 mm
订货号	4019420000
类型	PTSC KB40X14
GTIN (EAN)	4008190243029
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	7 mm	深度 (英寸)	0.2756 inch
高度	7 mm	高度 (英寸)	0.2756 inch
宽度	16.9 mm	宽度 (英寸)	0.6654 inch
净重	1.13 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料数据

表面处理	其他	基础材料	钢
------	----	------	---

常规数据

颜色编码	灰色	比色表 (相似)	RAL 7035
------	----	----------	----------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		