

SSS RELAIS 60V/24V 0,1ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

TERMSERIES的各个继电器

- 固态继电器
- 不同的输出型

通用订货数据

版本	TERMSERIES, 固态继电器, 额定控制电压: 52 V DC...60 V DC...72 V DC, 额定开关电压: 0...48V DC, 持续电流: 0.1 A, 插拔联接
订货号	4061230000
类型	SSS RELAIS 60V/24V 0,1ADC
GTIN (EAN)	4032248415106
数量	20 items

SSS RELAIS 60V/24V 0,1ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	15 mm	深度 (英寸)	0.5906 inch
高度	28 mm	高度 (英寸)	1.1024 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
净重	3.42 g		

温度

存储温度	-40 °C...70 °C	环境温度	-20 °C...60 °C
工作温度		湿度	40°C / 93% 相对湿度, 无凝结

失效概率

MTTF 3989 a

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

控制侧

额定控制电压	52 V DC...60 V DC...72 V DC	额定控制电压 (控制输入)	52 V DC...60 V DC...72 V DC
额定控制电流	2.8 mA DC (±10%)	额定功率	180 mW
状态显示	不		

负载侧

额定开关电压	0...48 V DC	持续电流	0.1 A
额定开关电流	100 mA DC	动作延时	<35 µs
断开延时	<355 µs	最大负载时的压降	≤ 1 V
漏电流	<10 µA	最小开关电流	500 µA
短路保护	无	负载侧保护电路	飞轮二极管
触点类型	1 NO contact (Bipolar transistor)		

基本信息

颜色编码 黑色

绝缘设计

电气间隙和爬电距离, 输入-输出	≥ 5.5 mm	控制端 - 负载端间的耐压强度	2.5 kVeff
------------------	----------	-----------------	-----------

联接参数

导线连接方式 插拔联接

SSS RELAIS 60V/24V 0,1ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		

SSS RELAIS 60V/24V 0,1ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

接线图



View of pins from below

Dimensional drawing



SSS RELAIS 60V/24V 0,1ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

螺钉联接



TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记：DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

通用订货数据

类型	TRS 60VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	1123280000	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 60 V
GTIN (EAN)	4032248905270	UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
数量	10 ST	
类型	TRS 120VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	1123290000	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 120 V
GTIN (EAN)	4032248905461	UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
数量	10 ST	
类型	TRS 230VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	1123300000	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 230 V
GTIN (EAN)	4032248905515	UC ±10%, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
数量	10 ST	
类型	TRS 120VAC RC 1CO EMPTY	版本
订货号	1123310000	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 120 V
GTIN (EAN)	4032248905317	AC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
数量	10 ST	
类型	TRS 230VAC RC 1CO EMPTY	版本
订货号	1123320000	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 230 V
GTIN (EAN)	4032248905522	AC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
数量	10 ST	

弹片连接



TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记：DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

通用订货数据

类型	TRZ 60VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	1123400000	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 60 V
GTIN (EAN)	4032248905546	UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接
数量	10 ST	

SSS RELAIS 60V/24V 0,1ADC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

类型	TRZ 120VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	1123410000	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 120 V
GTIN (EAN)	4032248905690	UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接
数量	10 ST	
类型	TRZ 230VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	1123420000	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 230 V
GTIN (EAN)	4032248905683	UC ±10%, 持续电流: 10 A, 弹片联接
数量	10 ST	
类型	TRZ 120VAC RC 1CO EMPTY	版本
订货号	1123430000	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 120 V
GTIN (EAN)	4032248905188	AC ±10 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接
数量	10 ST	
类型	TRZ 230VAC RC 1CO EMPTY	版本
订货号	1123440000	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 230 V
GTIN (EAN)	4032248905171	AC ±10 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接
数量	10 ST	

PUSH IN直插式联接



TERMSERIES空插座, 带:

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记: DC: 蓝色, UC: 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

通用订货数据

类型	TRP 60VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	2618900000	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 60 V
GTIN (EAN)	4050118669930	UC ±10 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	
类型	TRP 120VAC RC 1CO EMPTY	版本
订货号	2618880000	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 120 V
GTIN (EAN)	4050118669954	AC ±10 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	
类型	TRP 120VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	2618950000	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 120 V
GTIN (EAN)	4050118667585	UC ±10 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	
类型	TRP 230VAC RC 1CO EMPTY	版本
订货号	2618890000	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 230 V
GTIN (EAN)	4050118669947	AC ±10 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	
类型	TRP 230VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	2618960000	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 230 V
GTIN (EAN)	4050118667578	UC ±10%, 持续电流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	