

## 产品图片



插图类似

TERMSERIES的各个继电器

- 电磁继电器
- 不同的触点材料

## 通用订货数据

版本	TERMSERIES, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 60 V DC, 持续电流: 6 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
订货号	<a href="#">4061630000</a>
类型	RSS113060
GTIN (EAN)	4032248252275
数量	20 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
cURus 证书号	E351070

## 尺寸和重量

深	15 mm	深度 (英寸)	0.5906 inch
高度	28 mm	高度 (英寸)	1.1024 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
净重	6 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...85 °C	环境温度	-40 °C...85 °C
工作温度		湿度	5...85% 相对湿度, 无凝结

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 额定数据UL

cURus 证书号	E351070
-----------	---------

## 控制侧

额定控制电压	60 V DC	直流额定电流	3 mA
额定功率	180 mW	线圈电阻	20570 Ω ± 10 %
状态显示	不		

## 负载侧

额定开关电压	250 V AC	额定负载下的最大开关频率	0.1 Hz
最大开关电压, 交流	250 V	最大开关电压, 直流	250 V
浪涌电流	20 / 20 ms	最大交流开关容量 (阻性)	1500 VA
最大直流开关容量 (阻性)	144 W @ 24 V	动作延时	<8 ms
断开延时	<4 ms	触点类型	1 CO contact (AgNi)
机械使用寿命	5 x 106 开关循环	最小切换功率	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

## 基本信息

测试按钮可用	否	机械开关位置指示器	无
颜色编码	白色	阻燃等级符合 UL 94	V-0

## 绝缘设计

电气间隙和爬电距离, 输入-输出	≥ 6 mm	控制端 - 负载端间的耐压强度	4 kVeff / 1 Min
开放式触点的介电强度	1 kVeff / 1 min	防护等级	IP67

**技术数据****详细标准及认证情况**

VDE证书号	40029391	cURus 证书号	E351070
--------	----------	-----------	---------

**联接参数**

导线连接方式	插拔联接
--------	------


**分类**

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

## 图纸


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 接线图




插针仰视图


## Graph



电气寿命 230 V 交流阻性负载

## Dimensional drawing



**Miscellaneous****Type code electromechanical relay (TERMSERIES)**

类型编码

## RSS113060

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 螺钉联接



## TERMSERIES空插座, 带 :

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记 : DC : 蓝色, UC : 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

类型	TRS 60VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123280000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 60 V
GTIN (EAN)	4032248905270	UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
数量	10 ST	

## 弹片连接




## TERMSERIES空插座, 带 :

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记 : DC : 蓝色, UC : 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

类型	TRZ 60VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123400000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 60 V
GTIN (EAN)	4032248905546	UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接
数量	10 ST	

## PUSH IN直插式联接



## TERMSERIES空插座, 带 :

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记 : DC : 蓝色, UC : 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

类型	TRP 60VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">2618900000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 60 V
GTIN (EAN)	40501186669930	UC ±10 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	

## RSS113060

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 螺钉联接



## TERMSERIES空插座, 带 :

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记 : DC : 蓝色, UC : 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

类型	TRS 120VAC RC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123310000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 120 V
GTIN (EAN)	4032248905317	AC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
数量	10 ST	

## 弹片连接




## TERMSERIES空插座, 带 :

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记 : DC : 蓝色, UC : 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

类型	TRZ 120VAC RC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123430000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 120 V
GTIN (EAN)	4032248905188	AC ±10 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接
数量	10 ST	

## PUSH IN直插式联接



## TERMSERIES空插座, 带 :

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记 : DC : 蓝色, UC : 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

类型	TRP 120VAC RC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">2618880000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 120 V
GTIN (EAN)	40501186669954	AC ±10 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	

## RSS113060

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 螺钉联接



## TERMSERIES空插座, 带 :

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记 : DC : 蓝色, UC : 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

类型	TRS 120VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123290000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 120 V
GTIN (EAN)	4032248905461	UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
数量	10 ST	

## 弹片连接




## TERMSERIES空插座, 带 :

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记 : DC : 蓝色, UC : 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

类型	TRZ 120VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123410000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 120 V
GTIN (EAN)	4032248905690	UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接
数量	10 ST	

## PUSH IN直插式联接



## TERMSERIES空插座, 带 :

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记 : DC : 蓝色, UC : 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

类型	TRP 120VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">2618950000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 120 V
GTIN (EAN)	4050118667585	UC ±10 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	

## RSS113060

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 螺钉联接



## TERMSERIES空插座, 带 :

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记 : DC : 蓝色, UC : 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

类型	TRS 230VAC RC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123320000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 230 V
GTIN (EAN)	4032248905522	AC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
数量	10 ST	

## 弹片连接




## TERMSERIES空插座, 带 :

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记 : DC : 蓝色, UC : 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

类型	TRZ 230VAC RC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123440000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 230 V
GTIN (EAN)	4032248905171	AC ±10 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接
数量	10 ST	

## PUSH IN直插式联接



## TERMSERIES空插座, 带 :

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记 : DC : 蓝色, UC : 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

类型	TRP 230VAC RC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">2618890000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 230 V
GTIN (EAN)	40501186669947	AC ±10 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	

## RSS113060

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 螺钉联接



## TERMSERIES空插座, 带 :

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记 : DC : 蓝色, UC : 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

类型	TRS 230VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123300000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 230 V
GTIN (EAN)	4032248905515	UC ±10%, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
数量	10 ST	

## 弹片连接




## TERMSERIES空插座, 带 :

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记 : DC : 蓝色, UC : 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

类型	TRZ 230VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123420000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 230 V
GTIN (EAN)	4032248905683	UC ±10%, 持续电流: 10 A, 弹片联接
数量	10 ST	

## PUSH IN直插式联接



## TERMSERIES空插座, 带 :

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记 : DC : 蓝色, UC : 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

类型	TRP 230VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">2618960000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 230 V
GTIN (EAN)	4050118667578	UC ±10%, 持续电流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	

## RSS113060

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 配套联接件

## 螺钉联接



## TERMSERIES空插座, 带:

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记: DC: 蓝色, UC: 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

类型	TRS 60VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123280000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 60 V
GTIN (EAN)	4032248905270	UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
数量	10 ST	
类型	TRS 120VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123290000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 120 V
GTIN (EAN)	4032248905461	UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
数量	10 ST	
类型	TRS 230VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123300000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 230 V
GTIN (EAN)	4032248905515	UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
数量	10 ST	
类型	TRS 120VAC RC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123310000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 120 V
GTIN (EAN)	4032248905317	AC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
数量	10 ST	
类型	TRS 230VAC RC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123320000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 230 V
GTIN (EAN)	4032248905522	AC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
数量	10 ST	

## 弹片连接



## TERMSERIES空插座, 带:

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记: DC: 蓝色, UC: 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板


## 通用订货数据

类型	TRZ 60VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123400000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 60 V
GTIN (EAN)	4032248905546	UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接
数量	10 ST	

## 配套联接件

类型	TRZ 120VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123410000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 120 V
GTIN (EAN)	4032248905690	UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接
数量	10 ST	
类型	TRZ 230VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123420000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 230 V
GTIN (EAN)	4032248905683	UC ±10%, 持续电流: 10 A, 弹片联接
数量	10 ST	
类型	TRZ 120VAC RC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123430000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 120 V
GTIN (EAN)	4032248905188	AC ±10 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接
数量	10 ST	
类型	TRZ 230VAC RC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">1123440000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 230 V
GTIN (EAN)	4032248905171	AC ±10 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接
数量	10 ST	

## PUSH IN直插式联接



## TERMSERIES空插座, 带:

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记: DC: 蓝色, UC: 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

类型	TRP 60VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">2618900000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 60 V
GTIN (EAN)	4050118669930	UC ±10 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	
类型	TRP 120VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">2618950000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 120 V
GTIN (EAN)	4050118667585	UC ±10 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	
类型	TRP 230VUC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">2618960000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 230 V
GTIN (EAN)	4050118667578	UC ±10%, 持续电流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	
类型	TRP 120VAC RC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">2618880000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 120 V
GTIN (EAN)	4050118669944	AC ±10 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	
类型	TRP 230VAC RC 1CO EMPTY	版本
订货号	<a href="#">2618890000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 230 V
GTIN (EAN)	4050118669947	AC ±10 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	