

## 产品图片



插图类似

## 通用订货数据

版本	RIDER系列, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 插拔联接
订货号	<a href="#">4064580000</a>
类型	RCH310024
GTIN (EAN)	4032248412655
数量	20 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-06-30T00:00:00+02:00

**RCH310024**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
cURus 证书号	E522350

**尺寸和重量**

深	25.5 mm	深度 (英寸)	1.0039 inch
高度	29 mm	高度 (英寸)	1.1417 inch
宽度	12.6 mm	宽度 (英寸)	0.4961 inch
净重	18 g		

**温度**

存储温度	环境温度	-40 °C...70 °C
工作温度		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**额定数据UL**

cURus 证书号	E522350
-----------	---------

**控制侧**

状态显示	不
------	---

**负载侧**

触点类型	1 CO contact (AgNi)
------	---------------------

**基本信息**

颜色编码	透明
------	----

**绝缘设计**

防护等级	I
------	---

**详细标准及认证情况**

VDE证书号	40015457	cURus 证书号	E522350
--------	----------	-----------	---------

**联接参数**

导线连接方式	插拔联接
--------	------

RCH310024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 分类

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		