


产品图片



插图类似

通用订货数据

版本	RIDER系列, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 插拔联接
订货号	4064580000
类型	RCH310024
GTIN (EAN)	4032248412655
数量	20 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-06-30T00:00:00+02:00

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E522350

尺寸和重量

深	25.5 mm	深度 (英寸)	1.0039 inch
高度	29 mm	高度 (英寸)	1.1417 inch
宽度	12.6 mm	宽度 (英寸)	0.4961 inch
净重	18 g		

温度

存储温度	环境温度	-40 °C...70 °C
工作温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

额定数据UL

cURus 证书号	E522350
-----------	---------

控制侧

状态显示	不
------	---

负载侧

触点类型	1 CO contact (AgNi)
------	---------------------

基本信息

颜色编码	透明
------	----

绝缘设计

防护等级	I
------	---

详细标准及认证情况

VDE证书号	40015457	cURus 证书号	E522350
--------	----------	-----------	---------

联接参数

导线连接方式	插拔联接
--------	------

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		