RKDG D13 PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







智能布线解决方案可以为您节省宝贵的时间和金钱。 FieldPower® 模块化系统拥有适合每一个布线任务的解决 方案。

适用于预组装电缆的可折叠密封件 可用密封件带有 M16 和 M20联接螺纹,操作和信号装置 可以集成到密封件中

通用订货数据

版本	Field Power® 密封插芯, 可折叠密封, IP 65, 带相应外壳, IP65, 带对应机壳, EPDM
订货号	<u>4323230000</u>
类型	RKDG D13 PT6
GTIN (EAN)	4032248641239
数量	10 items

RKDG D13 PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	—————————————————————————————————————			
ОПЗ	—————————————————————————————————————			
マ寸和重量				
_				
~	18 mm	深度 (英寸)	0.7087 inch	
高度	33.8 mm	高度 (英寸)	1.3307 inch	
艺度	46.7 mm	宽度 (英寸)	1.8386 inch	
争重	24 g			
温度				
字储温度 	-40 °C85 °C	工作温度	-40 °C85 °C	
不保产品合规				
I FIN HE HAVE	·			
RoHS 合规状态	合规,无例外			
EACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
基础材料	EPDM	硅胶	无	
预色编码	 黑色	 类型	可折叠密封	
方护等级 	IP 65,带相应外壳, IP65, 带对应机壳	阻燃等级符合 UL 94	НВ	
?装位置、安装提示	用于 FieldPower® 密封槽	导线类型	圆的	
	11 mm	最大电缆外径	13 mm	
分类			<u>'</u>	
	T000001			
TIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624	
TIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624	
TIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.1	27-18-27-90	
CLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15	
CLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15	
ECLASS 14.0	27-18-28-15	ECLASS 15.0	27-18-28-15	