

RS PLC IPC-620 22-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



点对点连接

- IPC-620 连接器至接插件的转换
- 12-22-24-34-38 接点

通用订货数据

订货号	6720000788
类型	RS PLC IPC-620 22-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485806
数量	1 items

RS PLC IPC-620 22-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	61 mm	深度 (英寸)	2.4016 inch
高度	266 mm	高度 (英寸)	10.4724 inch
宽度	29 mm	宽度 (英寸)	1.1417 inch
净重	1000 g		

温度

存储温度	0...50 °C	工作温度	0...50 °C
------	-----------	------	-----------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

联接参数

回路数 (控制侧)	22 回路	现场侧连接	Card edge
控制侧的接口	3.5 网格 S2L 接头		

联接参数

现场侧连接	Card edge
-------	-----------

测量数据

工作电压	150 V	每个通道的最大电流	5 A
------	-------	-----------	-----

绝缘参数 (EN50178)

污染等级	2
------	---

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

RS PLC IPC-620 22-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

