

## RS PLC IPC-620 38-POINTS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 点对点连接

- IPC-620 连接器至接插件的转换
- 12-22-24-34-38 接点

### 通用订货数据

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 订货号        | 6720001225                               |
| 类型         | <a href="#">RS PLC IPC-620 38-POINTS</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118485813                            |
| 数量         | 1 items                                  |

## RS PLC IPC-620 38-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

|    |        |         |              |
|----|--------|---------|--------------|
| 深  | 126 mm | 深度 (英寸) | 4.9606 inch  |
| 高度 | 266 mm | 高度 (英寸) | 10.4724 inch |
| 宽度 | 29 mm  | 宽度 (英寸) | 1.1417 inch  |
| 净重 | 6000 g |         |              |

## 温度

|      |           |      |           |
|------|-----------|------|-----------|
| 存储温度 | 0...50 °C | 工作温度 | 0...50 °C |
|------|-----------|------|-----------|

## 环保产品合规

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态  | 符合要求                                 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419 |

## 联接参数

|           |         |       |           |
|-----------|---------|-------|-----------|
| 回路数 (控制侧) | 20 回路   | 现场侧连接 | Card edge |
| 控制侧的接口    | SL 5.08 |       |           |

## 联接参数

|       |           |
|-------|-----------|
| 现场侧连接 | Card edge |
|-------|-----------|

## 测量数据

|       |       |           |     |
|-------|-------|-----------|-----|
| 工作电压  | 125 V | 每个通道的最大电流 | 3 A |
| 总额定电流 | 10 A  |           |     |

## 绝缘参数 (EN50178)

|      |   |
|------|---|
| 污染等级 | 2 |
|------|---|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002584    | ETIM 9.0    | EC002584    |
| ETIM 10.0   | EC002584    | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |             |             |

