

RS PLC IPC-620 24-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



点对点连接

- IPC-620 连接器至接插件的转换
- 12-22-24-34-38 接点

通用订货数据

订货号	6720001226
类型	RS PLC IPC-620 24-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485820
数量	1 items

RS PLC IPC-620 24-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	50 mm	深度 (英寸)	1.9685 inch
高度	29 mm	高度 (英寸)	1.1417 inch
宽度	266 mm	宽度 (英寸)	10.4724 inch
净重	5014.98 g		

温度

存储温度	0...50 °C	工作温度	0...50 °C
------	-----------	------	-----------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

联接参数

现场侧连接	Card edge
-------	-----------

联接参数

现场侧连接	Card edge
-------	-----------

测量数据

工作电压	50 V	每个通道的最大电流	3 A
总额定电流	10 A		

绝缘参数 (EN50178)

污染等级	2
------	---

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

RS PLC IPC-620 24-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

