


SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



馈通连接

- PLC-5 1771 至可插拔连接器的转换
- 10、12、18、21 或 40 接点卡

通用订货数据

订货号	6720001400
类型	SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH
GTIN (EAN)	4050118765878
数量	1 items

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	142 mm	深度 (英寸)	5.5905 inch
高度	254 mm	高度 (英寸)	10 inch
宽度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
净重	196 g		

温度

存储温度 0...50 °C 工作温度 0...50 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

分类

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



Pin	Label
1	0V
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6
8	7
9	8
10	9
11	10
12	11
13	12
14	13
15	14
16	15
17	16
18	17
19	18
20	19
21	20
22	21
23	22
24	23
25	24
26	25
27	26
28	27
29	28
30	29
31	30
32	31
33	32
34	33
35	34
36	35
37	36
38	37
39	38
40	39