


MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

订货号	6720001822
类型	MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL
GTIN (EAN)	4050118772982
数量	1 items

MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	76 mm	深度 (英寸)	2.9921 inch
高度	250 mm	高度 (英寸)	9.8425 inch
宽度	41 mm	宽度 (英寸)	1.6142 inch
净重	336.16 g		

温度

存储温度	0...50 °C	工作温度	0...50 °C
工作温度范围	-20...50 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

额定数据 UL

最小 UL 工作温度	0 °C	最大 UL 工作温度	50 °C
额定电流 I _{最大}	4 A	额定电压 UN	125V AC / 125V DC max.

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		