

RIM 2 110/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片**插图类似**

用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带有绿色LED和续流二极管

通用订货数据

版本	D-SERIES, LED模块, 带续流二极管, 额定控制电压: 110...230 V DC, 插拔联接
订货号	7760056017
类型	RIM 2 110/230VDC
GTIN (EAN)	4032248896615
数量	10 items

RIM 2 110/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E312083

尺寸和重量

深	32 mm	深度(英寸)	1.2598 inch
高度	8.6 mm	高度(英寸)	0.3386 inch
宽度	12.4 mm	宽度(英寸)	0.4882 inch
净重	2.1 g		

温度

存储温度	工作温度
------	------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

额定数据UL

cURus 证书号	E312083
-----------	---------

控制侧

额定控制电压	110...230 V DC	状态显示	绿色 LED
保护电路	飞轮二极管		

基本信息

颜色编码	黑色
UL94阻燃等级组件	组件
	UL94阻燃等级

详细标准及认证情况

CSA 认证号	80107692	cURus 证书号	E312083
---------	----------	-----------	---------

联接参数

导线连接方式	插拔联接
--------	------

分类

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


RIM 2 110/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

接线图



Dimensional drawing

