

RIM 3 110/230VAC LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带续流二极管或RC滤波器

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | D-SERIES, RC滤波器, 额定控制电压: 110...230 V AC, 插拔联接 |
| 订货号 | 7760056045 |
| 类型 | RIM 3 110/230VAC LED |
| GTIN (EAN) | 4032248878147 |
| 数量 | 10 items |

RIM 3 110/230VAC LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E312083

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 32 mm | 深度 (英寸) | 1.2598 inch |
| 高度 | 12.5 mm | 高度 (英寸) | 0.4921 inch |
| 宽度 | 15.5 mm | 宽度 (英寸) | 0.6102 inch |
| 净重 | 3.28 g | | |

温度

存储温度 工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

额定数据UL

cURus 证书号 E312083

控制侧

| | | | |
|--------|----------------|-------|----------------|
| 额定控制电压 | 110...230 V AC | 状态显示 | 绿色 LED |
| 保护电路 | RC 元件 | RC滤波器 | 100 Ω / 220 nF |

基本信息

| | | | |
|------------|----------|-----|--|
| 颜色编码 | 黑色 | | |
| UL94阻燃等级组件 | 组件 | 外壳 | |
| | UL94阻燃等级 | V-2 | |

详细标准及认证情况

| | | | |
|---------|----------|-----------|---------|
| CSA 认证号 | 80107692 | cURus 证书号 | E312083 |
|---------|----------|-----------|---------|

联接参数

导线连接方式 插拔联接

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002586 | ETIM 7.0 | EC002586 |
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ETIM 10.0 | EC002586 | ECLASS 9.1 | 27-37-10-10 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-10-10 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |

RIM 3 110/230VAC LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |


RIM 3 110/230VAC LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

接线图



Dimensional drawing

