

**RIM 3 110/230VAC LED**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带续流二极管或RC滤波器

通用订货数据

版本	D-SERIES, RC滤波器, 额定控制电压: 110...230 V AC, 插拔联接
订货号	<a href="#">7760056045</a>
类型	RIM 3 110/230VAC LED
GTIN (EAN)	4032248878147
数量	10 items

## RIM 3 110/230VAC LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E312083

## 尺寸和重量

深	32 mm	深度 (英寸)	1.2598 inch
高度	12.5 mm	高度 (英寸)	0.4921 inch
宽度	15.5 mm	宽度 (英寸)	0.6102 inch
净重	3.28 g		

## 温度

存储温度 工作温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 额定数据UL

cURus 证书号 E312083

## 控制侧

额定控制电压	110...230 V AC	状态显示	绿色 LED
保护电路	RC 元件	RC滤波器	100 Ω / 220 nF

## 基本信息

颜色编码	黑色		
UL94阻燃等级组件	组件	外壳	
	UL94阻燃等级	V-2	

## 详细标准及认证情况

CSA 认证号	80107692	cURus 证书号	E312083
---------	----------	-----------	---------

## 联接参数

导线连接方式 插拔联接

## 分类

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


RIM 3 110/230VAC LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

图纸

接线图



Dimensional drawing

