

**DRM270024L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片**

插图类似

**D-SERIES DRM中的各个继电器**

- 2个转换器触点
- AC线圈
- 带有内置状态LED

**通用订货数据**

版本	D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
订货号	<a href="#">7760056060</a>
类型	DRM270024L
GTIN (EAN)	4032248855957
数量	20 items

## DRM270024L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
cURus 证书号	E312083

## 尺寸和重量

深	35.7 mm	深度 (英寸)	1.4055 inch
高度	27.4 mm	高度 (英寸)	1.0787 inch
宽度	21 mm	宽度 (英寸)	0.8268 inch
净重	33.38 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...70 °C	环境温度	-40 °C...60 °C
工作温度		湿度	35...85 % 相对湿度, 无凝结

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 额定数据UL

cURus 证书号	E312083
-----------	---------

## 控制侧

额定控制电压	24 V DC	直流额定电流	37.8 mA
额定功率	0.9 W	线圈电阻	650 Ω ± 10 %
状态显示	绿色 LED		

## 负载侧

额定开关电压	250 V AC	持续电流	10 A
额定负载下的最大开关频率	0.1 Hz	浪涌电流	20 A / 50 ms
最大交流开关容量 (阻性)	2500 VA	最大直流开关容量 (阻性)	240 W @ 24 V
动作延时	<20 ms	断开延时	<20 ms
触点类型	2 CO contact (AgNi flash gold-plated)	机械使用寿命	20 x 106 开关循环
最小切换功率	10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V		

## 基本信息

测试按钮可用	否
机械开关位置指示器	是
颜色编码	透明
UL94阻燃等级组件	组件 UL94阻燃等级 组件
	继电器盖 V-2 继电器基板

**DRM270024L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据**

UL94阻燃等级	V-0
组件	继电器状态显示器
UL94阻燃等级	HB

**绝缘设计**

额定电压	250 V	污染等级	2
过压等级	III	绝缘材料组	C
电气间隙和爬电距离, 输入—输出	≥ 5.5 mm	控制端 - 负载端间的耐压强度	1.8kVeff / 1 分钟
相邻触点的介电强度	1 kVeff / 1 min	开放式触点的介电强度	1 kVeff / 1 min
抗冲击耐压	6 kV (1.2/50 μs)	防护等级	IP20

**详细标准及认证情况**

cURus 证书号	E312083
-----------	---------

**联接参数**

导线连接方式	插拔联接
--------	------

**分类**

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		


## DRM270024L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 图纸

## 接线图




插针仰视图

## Graph




直流负载极限曲线 阻性负载

## Graph




电气寿命

## Graph




电流温度曲线 继电器与底座搭配

## Graph



直流工作电压范围


## Dimensional drawing



**DRM270024L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸****Miscellaneous**

类型编码

**DRM270024L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****插座****D-SERIES DRM继电器的底座**

- 2个和4个转换器触点
- 螺钉及PUSH IN直插式联接
- 标准或低高度

**通用订货数据**

类型	FS 2CO	版本
订货号	<a href="#">7760056106</a>	D-SERIES DRM, 继电器底座, 触点数量: 2, 转换触点, 持续电流: 12 A, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4032248855582	
数量	10 ST	
类型	FS 4CO	版本
订货号	<a href="#">7760056107</a>	D-SERIES DRM, 继电器底座, 触点数量: 4, 转换触点, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4032248855575	
数量	10 ST	
类型	SCM 2CO ECO	版本
订货号	<a href="#">7760056263</a>	D-SERIES DRM, 继电器底座, 触点数量: 2, 转换触点, 持续电流: 12 A, 螺钉联接
GTIN (EAN)	6944169662966	
数量	10 ST	
类型	SCM 4CO ECO	版本
订货号	<a href="#">7760056264</a>	D-SERIES DRM, 继电器底座, 触点数量: 4, 转换触点, 持续电流: 6 A, 螺钉联接
GTIN (EAN)	6944169662973	
数量	10 ST	
类型	SCM 2CO P	版本
订货号	<a href="#">7760056362</a>	D-SERIES DRM, 继电器底座, 触点数量: 2, 转换触点, 持续电流: 12 A, PUSH IN
GTIN (EAN)	6944169772269	
数量	10 ST	
类型	SCM 4CO P	版本
订货号	<a href="#">7760056363</a>	D-SERIES DRM, 继电器底座, 触点数量: 4, 转换触点, 持续电流: 6 A, PUSH IN
GTIN (EAN)	6944169772276	
数量	10 ST	

**固定夹****D-SERIES DRM继电器的固定夹**

- 金属和塑料固定夹

**DRM270024L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****通用订货数据**

类型	DRM/DRL CLIP M	版本
订货号	<a href="#">7760056108</a>	D-SERIES, 固定夹
GTIN (EAN)	4032248855568	
数量	10 ST	
类型	SCM CLIP P	版本
订货号	<a href="#">7760056367</a>	D-SERIES DRM, 固定夹
GTIN (EAN)	6944169773334	
数量	5 ST	

**保护模块**

用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带续流二极管或RC滤波器

**通用订货数据**

类型	RIM 1 6/230VDC	版本
订货号	<a href="#">7760056169</a>	D-SERIES, 续流二极管, 额定控制电压: 6...230 V, 插拔联接
GTIN (EAN)	4032248967728	
数量	10 ST	

**LED**

用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带绿色LED

**通用订货数据**

类型	RIM 3 6/24VUC	版本
订货号	<a href="#">7940018457</a>	D-SERIES, LED模块, 额定控制电压: 6...24 V UC, 插拔联接
GTIN (EAN)	4032248878192	
数量	10 ST	

## DRM270024L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## LED / 续流二极管



用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带有绿色LED和续流二极管

## 通用订货数据

类型	RIM 2 6/24VDC
订货号	<a href="#">7760056015</a>
GTIN (EAN)	4032248878116
数量	10 ST

版本
D-SERIES, LED模块, 带续流二极管, 额定控制电压: 6...24 V DC, 插拔

联接

## LED



用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带绿色LED

## 通用订货数据

类型	RIM 3 24/60VUC
订货号	<a href="#">7760056018</a>
GTIN (EAN)	4032248878130
数量	10 ST

版本
D-SERIES, LED模块, 额定控制电压: 24...60 V UC, 插拔联接

## LED / 续流二极管



用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带有绿色LED和续流二极管

## 通用订货数据

类型	RIM 2 24/60VDC
订货号	<a href="#">7760056016</a>
GTIN (EAN)	4032248878123
数量	10 ST


版本
D-SERIES, LED模块, 带续流二极管, 额定控制电压: 24...60 V DC, 插拔

联接

**DRM270024L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****空白**

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。  
适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。


**优点 :**

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

**通用订货数据**

类型	ESG 9/26 SCM ECO MC NE ...	版本
订货号	<a href="#">1520980000</a>	ESG, 设备标识牌 x 26 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式
GTIN (EAN)	4050118327939	
数量	80 ST	
类型	ESG 9/26 SCM ECO MC NE ...	版本
订货号	<a href="#">1521000000</a>	ESG, 设备标识牌 x 26 mm, PA 66, 颜色编码: 灰色, 插拔式
GTIN (EAN)	4050118327878	
数量	80 ST	
类型	ESG 9/26 SCM ECO MC NE ...	版本
订货号	<a href="#">1520990000</a>	ESG, 设备标识牌 x 26 mm, PA 66, 颜色编码: 黄色, 插拔式
GTIN (EAN)	4050118327861	
数量	80 ST	

**定制印刷**

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。  
适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

**优点 :**

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

**通用订货数据**

类型	ESG 9/26 SCM ECO MC SDR	版本
订货号	<a href="#">1525800000</a>	ESG, 设备标识牌 x 26 mm, PA 66, 颜色编码: 根据客户需求, 插拔式
GTIN (EAN)	4050118331875	
数量	16 ST	


## DRM270024L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。  
适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

## 优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

类型	ESG 6/15 K MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1880100000</a>	ESG, 设备标识牌 x 15 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248478781	
数量	200 ST	
类型	ESG 6/15 K MC NE GE	版本
订货号	<a href="#">1880130000</a>	ESG, 设备标识牌 x 15 mm, PA 66, 颜色编码: 黄色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248478910	
数量	200 ST	
类型	ESG 6/17 K MC NE GE	版本
订货号	<a href="#">1880110000</a>	ESG, 设备标识牌 x 17 mm, PA 66, 颜色编码: 黄色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248478798	
数量	200 ST	
类型	ESG 6/17 K MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1880120000</a>	ESG, 设备标识牌 x 17 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248478804	
数量	200 ST	

## ESG 6/15



## 保证长期使用寿命: ESG

多色彩、多样式的标签具有极强的粘合能力, 足以确保最佳的粘合效果。双层聚酯纤维构成的基本材料非常薄, 而耐撕裂性极佳。

## MultiMark 的优势

- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

## 通用订货数据

类型	ESG 6/15 MM WS	版本
订货号	<a href="#">2619940000</a>	ESG, 设备标识牌, 6 x 15 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118626148	
数量	3000 ST	

**DRM270024L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**附件**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**ESG 6/17**

保证长期使用寿命: ESG  
多色彩、多样式的标签具有极强的粘合能力，足以确保最佳的粘合效果。双层聚酯纤维构成的基本材料非常薄，而耐撕裂性极佳。

**MultiMark 的优势**

- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

**通用订货数据**

类型	ESG 6/17 MM WS	版本
订货号	<a href="#">2005100000</a>	ESG, 设备标识牌, 6 x 17 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118390728	
数量	3000 ST	

**DRM270024L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**配套联接件****插座****D-SERIES DRM继电器的底座**

- 2个和4个转换器触点
- 螺钉及PUSH IN直插式联接
- 标准或低高度

**通用订货数据**

类型	SCM 2CO ECO	版本
订货号	<a href="#">7760056263</a>	D-SERIES DRM, 继电器底座, 触点数量: 2, 转换触点, 持续电流: 12 A, 螺钉联接
GTIN (EAN)	6944169662966	
数量	10 ST	
类型	SCM 4CO ECO	版本
订货号	<a href="#">7760056264</a>	D-SERIES DRM, 继电器底座, 触点数量: 4, 转换触点, 持续电流: 6 A, 螺钉联接
GTIN (EAN)	6944169662973	
数量	10 ST	
类型	FS 2CO	版本
订货号	<a href="#">7760056106</a>	D-SERIES DRM, 继电器底座, 触点数量: 2, 转换触点, 持续电流: 12 A, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4032248855582	
数量	10 ST	
类型	FS 4CO	版本
订货号	<a href="#">7760056107</a>	D-SERIES DRM, 继电器底座, 触点数量: 4, 转换触点, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
GTIN (EAN)	4032248855575	
数量	10 ST	
类型	SCM 2CO P	版本
订货号	<a href="#">7760056362</a>	D-SERIES DRM, 继电器底座, 触点数量: 2, 转换触点, 持续电流: 12 A, PUSH IN
GTIN (EAN)	6944169772269	
数量	10 ST	
类型	SCM 4CO P	版本
订货号	<a href="#">7760056363</a>	D-SERIES DRM, 继电器底座, 触点数量: 4, 转换触点, 持续电流: 6 A, PUSH IN
GTIN (EAN)	6944169772276	
数量	10 ST	