


**FS 2CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片****D-SERIES DRM继电器的底座**

- 2个和4个转换器触点
- 螺钉及PUSH IN直插式联接
- 标准或低高度

**通用订货数据**

版本	D-SERIES DRM, 继电器底座, 触点数量: 2, 转换触点, 持续电流: 12 A, 螺钉联接
订货号	<a href="#">7760056106</a>
类型	FS 2CO
GTIN (EAN)	4032248855582
数量	10 items

## FS 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
cURus 证书号	E312083

## 尺寸和重量

深	28.9 mm	深度(英寸)	1.1378 inch
高度	69.8 mm	高度(英寸)	2.748 inch
宽度	24.7 mm	宽度(英寸)	0.9724 inch
净重	33.5 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...70 °C	环境温度	-40 °C...70 °C
工作温度			

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 额定数据UL

cURus 证书号	E312083
-----------	---------

## 负载侧

额定开关电压	300 V AC	持续电流	12 A
最大开关电压, 交流	300 V	触点类型	2 CO contact

## 基本信息

类型	扁平化设计
安装导轨已装备	TS 35
颜色编码	黑色
UL94阻燃等级组件	组件 外壳
	UL94阻燃等级 V-2
	组件 安装脚
	UL94阻燃等级 HB
	组件 固定夹
	UL94阻燃等级 HB

## 绝缘设计

污染等级	2	过压等级	II
电气间隙和爬电距离, 输入-输出	≥ 4 mm	控制端 - 负载端间的耐压强度	2kVeff / 1min
相邻触点的介电强度	2kVeff / 1min	抗冲击耐压	4 kV (1.2 / 50 μs)
防护等级	IP10		

**技术数据****详细标准及认证情况**

cURus 证书号 E3 12083

**联接参数**

导线连接方式	螺钉联接	额定连接下的裸线长度	7 mm
最小拧紧力矩	0.5 Nm	最大拧紧力矩	0.8 Nm
压接范围, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>	压接范围, 最大	2.5 mm <sup>2</sup>
单股导线的最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>	单股导线最大截面	2.5 mm <sup>2</sup>
最小多股导线接线截面积	0.5 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 软导线	2.5 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.5 mm <sup>2</sup>		导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 1.5 mm <sup>2</sup>	
头 DIN 46228/4, 最小		头 DIN 46228/4, 最大	
软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DIN 0.5 mm <sup>2</sup> 46228-1)		软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN 1.5 mm <sup>2</sup> 46228-1)	
导线连接	M3 叉形接线片 (绝缘)	螺丝刀口尺寸	尺寸 PH1

**重要注意事项**

产品信息 针对该插座, 横联件不可用。

**分类**




ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		

**FS 2CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**接线图****Dimensional drawing****Dimensional drawing**

## FS 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 固定夹



D-SERIES DRM继电器的固定夹  
• 金属和塑料固定夹

## 通用订货数据

类型	DRM/DRL CLIP M	版本
订货号	<a href="#">7760056108</a>	D-SERIES, 固定夹
GTIN (EAN)	403224855568	
数量	10 ST	

## 十字槽螺丝刀, Phillips型



VDE 绝缘螺丝刀, 用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件, DIN EN 60900, IEC 900。已通过 "GS" 安全测试, 组件已通过测试.Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成, 持续硬化处理, 发蓝处理

## 通用订货数据

类型	SDIK SLIM PH1 X 80	版本
订货号	<a href="#">2749650000</a>	螺丝刀, 刀片宽度(B): 1 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1
GTIN (EAN)	4050118896398	
数量	1 ST	

## 十字螺丝刀, Phillips型



VDE 绝缘十字螺丝刀, Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, 传动轴符合 ISO 8764-PH, 高质软手柄

## 通用订货数据

类型	SDIK PH1 X 80	版本
订货号	<a href="#">2749890000</a>	螺丝刀, 刀片宽度(B): 1 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1
GTIN (EAN)	4050118897098	
数量	1 ST	

### 附件

类型	SDK PH1 X 80	版本
订货号	<a href="#">2749410000</a>	螺丝刀, 刀片宽度(B): 4.5 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1
GTIN (EAN)	4050118895636	
数量	1 ST	