

SLD F 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



D-SERIES DRL继电器的插座

- 2、3和4个转换器触点
- 螺钉联接

通用订货数据

版本	D-SERIES DRL, 继电器底座, 触点数量: 3, 转换触点, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
订货号	7760056226
类型	SLD F 3CO
GTIN (EAN)	6944169634024
数量	10 items

SLD F 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E312083

尺寸和重量

深	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
高度	84.6 mm	高度 (英寸)	3.3307 inch
宽度	34 mm	宽度 (英寸)	1.3386 inch
净重	60 g		

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	环境温度	-40 °C...65 °C
工作温度		湿度	35...85 % 相对湿度, 无凝结

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

额定数据UL

cURus 证书号	E312083
-----------	---------

负载侧

额定开关电压	300 V AC	持续电流	10 A
最大开关电压, 交流	300 V	触点类型	3 CO contact

基本信息

安装导轨已装备	TS 35
颜色编码	黑色
UL94阻燃等级组件	组件 UL94阻燃等级 组件 UL94阻燃等级 组件 UL94阻燃等级
	V-2 安装脚 HB 固定夹 HB

绝缘设计

污染等级	2	过压等级	III
电气间隙和爬电距离, 输入–输出	≥ 6 mm	控制端 - 负载端间的耐压强度	2kVeff / 1min
相邻触点的介电强度	2kVeff / 1min	抗冲击耐压	4 kV (1.2 / 50 μs)
防护等级	IP10		

SLD F 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**详细标准及认证情况**

cURus 证书号	E3 12083
-----------	----------

联接参数

导线连接方式	螺钉联接	额定连接下的裸线长度	8 mm
最小拧紧力矩	0.8 Nm	最大拧紧力矩	1 Nm
压接范围, 最小	0.5 mm ²	压接范围, 最大	2.5 mm ²
单股导线的最小压接面积	0.5 mm ²	单股导线最大截面	2.5 mm ²
最小多股导线接线截面积	0.5 mm ²	最大压接面积 软导线	2.5 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.5 mm ²		导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 1.5 mm ²	
头 DIN 46228/4, 最小		头 DIN 46228/4, 最大	
软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DIN 0.5 mm ² 46228-1)		软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN 2.5 mm ² 46228-1)	
导线连接	M4 叉形接线片 (绝缘)	螺丝刀口尺寸	Gr. PH2

重要注意事项

产品信息	针对该插座, 横联件不可用。针对该插座, 标识牌不可用。
------	------------------------------

分类

ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		


SLD F 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


图纸

www.weidmueller.com

接线图



Dimensional drawing



SLD F 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**固定夹**

D-SERIES DRL继电器的固定夹

- 金属固定夹

通用订货数据

类型	SLD CLIP 3CO M	版本
----	----------------	----

订货号	7760056234	版本
-----	----------------------------	----

GTIN (EAN)	6944169634048	版本
------------	---------------	----

数量	10 ST	版本
----	-------	----

LED

用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带绿色LED

通用订货数据

类型	RIM 3 110/230VUC	版本
----	------------------	----

订货号	7940018455	版本
-----	----------------------------	----

GTIN (EAN)	4032248878185	版本
------------	---------------	----

数量	10 ST	版本
----	-------	----

类型	RIM 3 24/60VUC	版本
----	----------------	----

订货号	7760056018	版本
-----	----------------------------	----

GTIN (EAN)	4032248878130	版本
------------	---------------	----

数量	10 ST	版本
----	-------	----

类型	RIM 3 6/24VUC	版本
----	---------------	----

订货号	7940018457	版本
-----	----------------------------	----

GTIN (EAN)	4032248878192	版本
------------	---------------	----

数量	10 ST	版本
----	-------	----

SLD F 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

LED / 续流二极管

用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带有绿色LED和续流二极管

通用订货数据

类型	RIM 2 110/230VDC	版本
订货号	7760056017	D-SERIES, LED模块, 带续流二极管, 额定控制电压: 110...230 V DC, 插拔联接
GTIN (EAN)	4032248896615	
数量	10 ST	
类型	RIM 2 24/60VDC	版本
订货号	7760056016	D-SERIES, LED模块, 带续流二极管, 额定控制电压: 24...60 V DC, 插拔
GTIN (EAN)	4032248878123	联接
数量	10 ST	
类型	RIM 2 6/24VDC	版本
订货号	7760056015	D-SERIES, LED模块, 带续流二极管, 额定控制电压: 6...24 V DC, 插拔
GTIN (EAN)	4032248878116	联接
数量	10 ST	

保护模块

用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带续流二极管或RC滤波器

通用订货数据

类型	RIM 1 6/230VDC	版本
订货号	7760056169	D-SERIES, 续流二极管, 额定控制电压: 6...230 V, 插拔联接
GTIN (EAN)	4032248967728	
数量	10 ST	
类型	RIM 3 110/230VAC	版本
订货号	7760056014	D-SERIES, RC滤波器, 额定控制电压: 110...230 V AC, 插拔联接
GTIN (EAN)	4032248878109	
数量	10 ST	
类型	RIM 3 110/230VAC LED	版本
订货号	7760056045	D-SERIES, RC滤波器, 额定控制电压: 110...230 V AC, 插拔联接
GTIN (EAN)	4032248878147	
数量	10 ST	

SLD F 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**十字槽螺丝刀, Phillips型**

VDE 绝缘螺丝刀, 用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件, DIN EN 60900, IEC 900。已通过 "GS" 安全测试, 组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽口由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成, 持续硬化处理, 发蓝处理

通用订货数据

类型	SDIK SLIM PH2 X 100	版本
----	---------------------	----

订货号	2749660000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 2 mm, 100 mm, 刀片厚度 (A): 2
-----	----------------------------	---

GTIN (EAN)	4050118896404	
------------	---------------	--

数量	1 ST	
----	------	--

十字螺丝刀, Phillips型

VDE 绝缘十字螺丝刀, Phillips, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, 传动轴符合 ISO 8764-PH, 高质软手柄

通用订货数据

类型	SDIK PH2 X 100	版本
----	----------------	----

订货号	2749900000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 2 mm, 100 mm, 刀片厚度 (A): 2
-----	----------------------------	---

GTIN (EAN)	4050118897203	
------------	---------------	--

数量	1 ST	
----	------	--

类型	SDK PH2 X 100	版本
----	---------------	----

订货号	2749420000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 6 mm, 100 mm, 刀片厚度 (A): 2
-----	----------------------------	---

GTIN (EAN)	4050118895643	
------------	---------------	--

数量	1 ST	
----	------	--