

**SLD F 4CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



D-SERIES DRL继电器的插座

- 2、3和4个转换器触点
- 螺钉联接

通用订货数据

版本	D-SERIES DRL, 继电器底座, 触点数量: 4, 转换触点, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
订货号	<a href="#">7760056227</a>
类型	SLD F 4CO
GTIN (EAN)	6944 16963403 1
数量	10 items

## SLD F 4CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E312083

## 尺寸和重量

深	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
高度	84.6 mm	高度 (英寸)	3.3307 inch
宽度	44 mm	宽度 (英寸)	1.7323 inch
净重	72.25 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...85 °C	环境温度	-40 °C...65 °C
工作温度		湿度	35...85 % 相对湿度, 无凝结

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 额定数据UL

cURus 证书号	E312083
-----------	---------

## 负载侧

额定开关电压	300 V AC	持续电流	10 A
最大开关电压, 交流	300 V	触点类型	4 CO contact

## 基本信息

安装导轨已装备	TS 35	
颜色编码	黑色	
UL94阻燃等级组件	组件	外壳
	UL94阻燃等级	V-2
	组件	安装脚
	UL94阻燃等级	HB
	组件	固定夹
	UL94阻燃等级	HB

## 绝缘设计

污染等级	2	过压等级	III
电气间隙和爬电距离, 输入-输出	≥ 6 mm	控制端 - 负载端间的耐压强度	2kVeff / 1min
相邻触点的介电强度	2kVeff / 1min	抗冲击耐压	4 kV (1.2 / 50 μs)
防护等级	IP10		

**SLD F 4CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

详细标准及认证情况

cURus 证书号 E312083

联接参数

导线连接方式	螺钉联接	额定连接下的裸线长度	8 mm
最小拧紧力矩	0.8 Nm	最大拧紧力矩	1 Nm
压接范围, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>	压接范围, 最大	2.5 mm <sup>2</sup>
单股导线的最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>	单股导线最大截面	2.5 mm <sup>2</sup>
最小多股导线接线截面积	0.5 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 软导线	2.5 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	1.5 mm <sup>2</sup>
软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DIN0.5 mm <sup>2</sup> 46228-1)		软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN2.5 mm <sup>2</sup> 46228-1)	
导线连接	M4 叉形接线片 (绝缘)	螺丝刀口尺寸	Gr. PH2

重要注意事项

产品信息 针对该插座, 横联件不可用。针对该插座, 标识牌不可用。

分类

ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		


SLD F 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

图纸

接线图



Dimensional drawing



## SLD F 4CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 固定夹



D-SERIES DRL继电器的固定夹  
• 金属固定夹

## 通用订货数据

类型	SLD CLIP 4CO M	版本
订货号	<a href="#">7760056235</a>	D-SERIES, 固定夹
GTIN (EAN)	6944169634055	
数量	10 ST	

## 保护模块



用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带续流二极管或RC滤波器

## 通用订货数据

类型	RIM 5 6/230VDC	版本
订货号	<a href="#">1174650000</a>	D-SERIES, 续流二极管, 额定控制电压: 6...230 V DC, 插拔联接
GTIN (EAN)	4032248971305	
数量	10 ST	
类型	RIM 5 6/230VAC	版本
订货号	<a href="#">1174670000</a>	D-SERIES, RC滤波器, 额定控制电压: 6...230 V AC, 插拔联接
GTIN (EAN)	4032248971312	
数量	10 ST	

## 十字槽螺丝刀, Phillips型



VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900, IEC 900。已通过 "GS"安全测试，组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

**SLD F 4CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	SDIK SLIM PH2 X 100	版本
订货号	<a href="#">2749660000</a>	螺丝刀, 刀片宽度(B): 2 mm, 100 mm, 刀片厚度 (A): 2
GTIN (EAN)	4050118896404	
数量	1 ST	

十字螺丝刀, **Phillips型**



VDE 绝缘十字螺丝刀, Phillips, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, 传动轴符合 ISO 8764-PH, 高质软手柄

通用订货数据

类型	SDIK PH2 X 100	版本
订货号	<a href="#">2749900000</a>	螺丝刀, 刀片宽度(B): 2 mm, 100 mm, 刀片厚度 (A): 2
GTIN (EAN)	4050118897203	
数量	1 ST	
类型	SDK PH2 X 100	版本
订货号	<a href="#">2749420000</a>	螺丝刀, 刀片宽度(B): 6 mm, 100 mm, 刀片厚度 (A): 2
GTIN (EAN)	4050118895643	
数量	1 ST	