

PAC-UNIV-HE20-F-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

通用订货数据

版本	预制电缆, PAC, 电缆 LiYY, 0.25 mm²
订货号	7789100020
类型	PAC-UNIV-HE20-F-2M
GTIN (EAN)	8430243959544
数量	1 items

PAC-UNIV-HE20-F-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

328.82 g

温度

存储温度

-10...60 °C

工作温度

-10...50

环保产品合规

RoHS 合规状态

符合要求

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

电缆长度

2 m

基础材料

PVC

接口连接器

扁平电缆接头 HE 10 20P

电缆外径

8.6 - 1 mm

适用于

数字信号

电缆

电缆 LiYY

最小回路数

20回路

PLC 侧接连接器

H0.25/10 (FERRULES
0.25mm²)

导线压接面积

0.25 mm²

电气数据

最大总电流

3 A

每路允许的最大电流

1 A

导线电阻

≤ 80 mΩ/m

导线载流能力

300 pF/m

耐压测试

1 kV/1s

额定电压

≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

工作电压

≤ 60 V DC ≤ 25 V AC

导线/屏蔽载流能力

300 pF/m

分类

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECLASS 15.0

27-24-22-20

ETIM 9.0

EC000237

ECLASS 14.0

27-24-22-20