

PAC-UNIV-HE20-F-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

通用订货数据

版本	预制电缆, PAC, 电缆 LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup>
订货号	<a href="#">7789100040</a>
类型	PAC-UNIV-HE20-F-4M
GTIN (EAN)	8430243959575
数量	1 items

## PAC-UNIV-HE20-F-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

净重

532.82 g

## 温度

存储温度

-10...60 °C

工作温度

-10...50

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

符合要求

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

电缆长度

4 m

适用于

数字信号

基础材料

PVC

电缆

电缆 LiYY

接口联接器

扁平电缆接头 HE10 20P

最小回路数

20回路

电缆外径

8.6 - 1 mm

PLC 侧联接器

H0.25/10 (FERRULES  
0.25mm<sup>2</sup>)

导线压接面积

0.25 mm<sup>2</sup>

## 电气数据

最大总电流

3 A

耐压测试

1 KV/1s

每路允许的最大电流

1 A

额定电压

≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

导线电阻

≤ 80 mΩ/m

工作电压

≤ 60 V DC ≤ 25 V AC

导线载流能力

300 pF/m

导线/屏蔽载流能力

300 pF/m

## 分类

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 9.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECLASS 14.0

27-24-22-20

ECLASS 15.0

27-24-22-20