

PAC-UNIV-HE20-LCF-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 预制电缆, PAC, 电缆 LiYY, 0.14 mm ² |
| 订货号 | 7789388030 |
| 类型 | PAC-UNIV-HE20-LCF-3M |
| GTIN (EAN) | 4032248983964 |
| 数量 | 1 items |

PAC-UNIV-HE20-LCF-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | |
|----|-------|
| 净重 | 101 g |
|----|-------|

温度

| | | | |
|------|-------------|------|----------|
| 存储温度 | -10...60 °C | 工作温度 | -10...50 |
|------|-------------|------|----------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 符合要求 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|--------|----------------------|-----------|--|
| 电缆长度 | 3 m | 适用于 | 数字信号 |
| 基础材料 | PVC | 电缆 | 电缆 LiYY |
| 接口连接器 | 扁平电缆接头 HE10 20P | 最小回路数 | 20回路 |
| 电缆外径 | 8.6 - 1 mm | PLC 侧接连接器 | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²) |
| 导线压接面积 | 0.14 mm ² | | |

电气数据

| | | | |
|-----------|------------|--------|-------------------|
| 最大总电流 | 3 A | 耐压测试 | 1 KV/1s |
| 每路允许的最大电流 | 1 A | 额定电压 | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| 导线电阻 | ≤ 150 mΩ/m | 导线载流能力 | 300 pF/m |
| 导线/屏蔽载流能力 | 300 pF/m | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |