

PAC-RX3I-UNI-U-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。这些电缆具有下列组成部分:

- 厂商的PLC接插件。
- 多芯 LIYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽), 截面积为 0.14 mm² 或 0.25 mm²。
- 扁平电缆接头、SUB-D 或 RSV, 连接到接口。电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

通用订货数据

订货号	7789842040
类型	PAC-RX3I-UNI-U-V0-4M
GTIN (EAN)	4099986635180
数量	1 items

PAC-RX3I-UNI-U-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	819 g
----	-------

温度

存储温度	-10...60 °C	工作温度	-10...50 °C
------	-------------	------	-------------

通用参数

电缆长度	4 m	适用于	数字信号
基础材料	PVC	电缆	电缆 LiYY
最小回路数	36 回路	电缆外径	11.2 - 1 mm
PLC 侧接连接器	GEFANUC IC694TBS032 36P	导线压接面积	0.25 mm ²

电气数据

最大总电流	0.125 A	耐压测试	1 KV/1s
导线电阻	≤ 80 mΩ/m	工作电压	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC

额定数据 UL

最大总电流	0.125 A
-------	---------

分类

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		