

**C300-36B-324B-2S-M34-15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

预制电缆可以快速、简单和无误的联接 Honeywell C300 IOTA（输入输出端子组件）和魏德米勒的FTA。可以提供带单联接器或双联接器，甚至自由端头和管状端头的电缆。外壳便于操作，并保证与 IOTA 之间的可靠联接。还可使用不同计量尺寸的电缆，最长长度为50米。

**通用订货数据**

版本	预制电缆, PAC, 电缆 LiYCY, 0.34 mm <sup>2</sup>
订货号	<a href="#">7789891150</a>
类型	C300-36B-324B-2S-M34-15
GTIN (EAN)	4032248223244
数量	1 items

## C300-36B-324B-2S-M34-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

净重	4965 g
----	--------

## 温度

存储温度	-10...60 °C	工作温度	-10...50 °C
------	-------------	------	-------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

电缆长度	15 m	适用于	数字信号
基础材料	PVC	电缆	电缆 LiYCY
接口连接器	SP-BLZP 5.08 32P, 带翻盖, WEIDMUELLER BLT 5.08HC/04/180F	最小回路数	36 回路
电缆外径	13,9 ± 1 mm	PLC 侧接连接器	SP-BLZP 5.08 32P, 带翻盖, WEIDMUELLER BLT 5.08HC/04/180F
导线压接面积	0.34 mm <sup>2</sup>		

## 电气数据

最大总电流	4 A	耐压测试	1 kV/1s
每路允许的最大电流	1 A	额定电压	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac
导线电阻	≤ 57 mΩ/m	工作电压	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
导线载流能力	300 pF/m	导线/屏蔽载流能力	300 pF/m

## 分类

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		