

TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

通用订货数据

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 版本         | 端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深: 15 mm |
| 订货号        | <a href="#">7907490000</a>                            |
| 类型         | TS 35X15/LL 2M/ST/SZ                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248296262                                         |
| 数量         | 20 M                                                  |

## TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 深  | 15 mm    | 深度 (英寸) | 0.5906 inch |
| 高度 | 35 mm    | 高度 (英寸) | 1.378 inch  |
| 宽度 | 2000 mm  | 宽度 (英寸) | 78.74 inch  |
| 净重 | 611.11 g |         |             |

## 温度

环境温度 -5 °C...40 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 安装导轨



|                                 |                       |         |
|---------------------------------|-----------------------|---------|
| 焊接孔直径 (D)                       | 5.2 mm                |         |
| 安装指导                            | 直接安装                  |         |
| 标准                              | 符合 DIN EN 60715       |         |
| 表面处理                            | 电镀锌和钝化                |         |
| 强度                              | 1.50 mm               |         |
| 基础材料                            | 钢                     |         |
| 端子导轨长度                          | 最小                    | 0 mm    |
|                                 | 标称                    | 2000 mm |
|                                 | 最大                    | 2000 mm |
| 开孔, 开槽                          | 是                     |         |
| 槽长                              | 25.00 mm              |         |
| 槽间距                             | 11.00 mm              |         |
| 符合 IEC 60947-7-2 的每秒短时耐受电流 6 kA |                       |         |
| 槽宽                              | 5.20 mm               |         |
| 安装导轨经预钻孔                        | 是                     |         |
| 狭缝宽度                            |                       |         |
| 短路强度符合 E-Cu 导线                  | 50.00 mm <sup>2</sup> |         |
| 开孔直径                            | 5.20 mm               |         |
| 开孔间距, 在中间                       | 36 mm                 |         |
| 狭缝间隙                            |                       |         |
| 狭缝长度                            |                       |         |

## 重要注意事项

产品信息 经 Sendzimier 处理的 DIN 轨道的外缘和切刃部分耐磨能力有限

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |




TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

尾架




为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | WEW 35/1                   | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1059000000</a> | 固定器, 深褐, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 12 mm, 100 °C   |
| GTIN (EAN) | 4008190172282              |                                                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                 |
| 类型         | WEW 35/2                   | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1061200000</a> | 固定器, 深褐, TS 35, HB, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C     |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |                                                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                 |
| 类型         | ZEW 35                     | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">9540000000</a> | 固定器, 深褐, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 6 mm, 100 °C    |
| GTIN (EAN) | 4008190956264              |                                                 |
| 数量         | 20 ST                      |                                                 |
| 类型         | ZEW 35/2                   | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">8630740000</a> | 固定器, 深褐, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C    |
| GTIN (EAN) | 4032248348916              |                                                 |
| 数量         | 20 ST                      |                                                 |
| 类型         | EW 35                      | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">0383560000</a> | 固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8.5 mm, 100 °C  |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |                                                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                 |
| 类型         | EW 35 GR 7032              | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">0383530000</a> | 固定器, 灰色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 9 mm, 120 °C    |
| GTIN (EAN) | 4008190027322              |                                                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                 |
| 类型         | EW 35/SCHA/M3              | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">0258660000</a> | 固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 16.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190033477              |                                                 |
| 数量         | 20 ST                      |                                                 |

安装导轨支持



## TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 类型         | TST 2/M5                   | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">1286600000</a> | 用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 5, 宽度: 18 mm     |
| GTIN (EAN) | 4008190144777              |                                       |
| 数量         | 10 ST                      |                                       |
| 类型         | TST 2/M6                   | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">0101700000</a> | 用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 6, 宽度: 18 mm     |
| GTIN (EAN) | 4008190069254              |                                       |
| 数量         | 10 ST                      |                                       |
| 类型         | TSTW 5/M5                  | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">0178100000</a> | 用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 5, 宽度: 18 mm     |
| GTIN (EAN) | 4008190059651              |                                       |
| 数量         | 10 ST                      |                                       |
| 类型         | TSTW 5/M5 ZN               | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">1779100000</a> | 用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 5, 宽度: 18 mm     |
| GTIN (EAN) | 4032248169894              |                                       |
| 数量         | 10 ST                      |                                       |
| 类型         | TSTW 6/M6                  | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">0164000000</a> | 用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 6, 宽度: 18 mm     |
| GTIN (EAN) | 4008190095345              |                                       |
| 数量         | 10 ST                      |                                       |
| 类型         | TSTW D 4.3                 | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">1610110000</a> | 用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, without, 宽度: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190185305              |                                       |
| 数量         | 10 ST                      |                                       |

## 安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合, 可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套, 再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配, 因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

## 通用订货数据

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 类型         | FKSC M4X6 D8/SW2           | 版本                       |
| 订货号        | <a href="#">1567480000</a> | SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491              |                          |
| 数量         | 100 ST                     |                          |
| 类型         | FKSC M5X8 D9/SW2.5         | 版本                       |
| 订货号        | <a href="#">0295900000</a> | SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337              |                          |
| 数量         | 50 ST                      |                          |

## TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 导轨材料



采用集成、可扩展和个性化设计：

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

安装硬件

对于铭牌架、文件夹和遮雨盖 - 可使用客户定制的安装硬件实现轻松快速安装。

标签安装套件 - 需要 SD 安装一块塑料 (Trafolyte) ID 或铭牌。使用该套件，您可以将 ID 或铭牌直接安装在外壳盖上。已经为此专门开发了标签安装套件。只有使用该安装套件，才能确保外壳不漏电，或标签不损坏。

例如，已经开发了通用安装套件 - TPSD，您可以快速安全地安装铭牌架、遮雨盖或文件夹。使用该安装套件，可以降低或完全消除漏电危险。

## 通用订货数据

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 类型         | FKSC M6X8 D9/SW3           | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 安装螺丝, 基础材料: 钢 |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              |                                          |
| 数量         | 50 ST                      |                                          |

## 安装支持




魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

## 通用订货数据

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 类型         | FKSC M6X12 D9/SW3          | 版本                       |
| 订货号        | <a href="#">0353500000</a> | SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190139285              |                          |
| 数量         | 50 ST                      |                          |

## 安装导轨支持



## TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 类型         | SH 2                       | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">0494920000</a> | 汇流排支架, 中黄, 130 °C, 宽度: 40 mm, V-0, KrG, 旋紧的 |
| GTIN (EAN) | 4008190007584              |                                             |
| 数量         | 10 ST                      |                                             |

## 安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合, 可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套, 再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配, 因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | MOFU 35/LO/1               | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">0646260000</a> | 安装脚 (端子) |
| GTIN (EAN) | 4008190178574              |          |
| 数量         | 20 ST                      |          |

## 附件



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装, 同时遵守所要求的规范

## 通用订货数据

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 类型         | FM 4/TS35                  | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">0687900000</a> | 安装导轨上的安装脚, 银色, 无镀层不锈钢, M 4, 宽度: 14 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190086459              |                                       |
| 数量         | 40 ST                      |                                       |
| 类型         | WSH 1                      | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">1068700000</a> | 附件, 导轨支架, PA 66 GF 30                 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389              |                                       |
| 数量         | 10 ST                      |                                       |
| 类型         | WSH 3/H/N                  | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">1715970000</a> | 附件, 导轨支架, Wemid                       |
| GTIN (EAN) | 4008190353100              |                                       |
| 数量         | 10 ST                      |                                       |
| 类型         | WSH 5                      | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">1080100000</a> | 附件, 导轨支架, Wemid                       |
| GTIN (EAN) | 4008190965143              |                                       |
| 数量         | 10 ST                      |                                       |

## TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 类型         | WSH 6                      | 版本              |
| 订货号        | <a href="#">1080200000</a> | 附件, 导轨支架, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965150              |                 |
| 数量         | 10 ST                      |                 |

## 端盖



端子导轨端盖可防止尖锐边缘划伤, 并在端子导轨末端提供视觉封闭作用。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | TS END CAP 35X15           | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1283480000</a> | 端子盖, 深褐, 聚丙烯, 高度: 37.5 mm, 宽度: 7 mm, 深: 16.5 mm, HB |
| GTIN (EAN) | 4050118077995              |                                                     |
| 数量         | 100 ST                     |                                                     |