

**SIHA 3/G20/LD 140-250V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



加上 SIHA 熔芯架后，普通的端子立即变成了熔断型端子，只需移走绝缘盖子，插上熔芯插头。

## 通用订货数据

版本	用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 2.31 mA, 可插入的, V-O, Wemid
订货号	<a href="#">7921600000</a>
类型	SIHA 3/G20/LD 140-250V
GTIN (EAN)	4032248322633
数量	25 items

## SIHA 3/G20/LD 140-250V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	63.1 mm	深度 (英寸)	2.4842 inch
高度	39.38 mm	高度 (英寸)	1.5504 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
净重	7.46 g		

## 温度

环境温度	-5 °C...40 °C	工作温度	-50 °C... 120 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7cl
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

安装指导	操作指示/目录	安装方式	插入的
------	---------	------	-----

## 可压接导线 (额定联接)

联接类型	插拔联接
------	------

## 材料参数

基础材料	Wemid	绝缘材料	Wemid
颜色编码	黑色	阻燃等级符合 UL 94	V-0

## 系统特征值

类型	熔丝盒	必须的端板	无
----	-----	-------	---

## 通用的

安装指导	操作指示/目录	最大工作温度	120 °C
------	---------	--------	--------

## 额定数据

额定电压	250 V	额定浪涌电压	4 kV
污染等级	3		

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

