


**CB 780/9 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

CB 电缆扎带可以固定电缆和标记号。

- 尤其适合固定 CLI M、SFX、WKM 和 WKS 电缆标记号
- 通过 IEC 62275 : 2006 认证
- 材料为阻燃性等级符合 UL -94 V2 的韧性聚酰胺 PA6.6

**通用订货数据**

版本	电缆扎带, 9 x 780 mm, 聚酰胺 66, 700 N
订货号	<a href="#">7940006075</a>
类型	CB 780/9 BK
GTIN (EAN)	4032248520329
数量	100 items

**CB 780/9 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
UR 证书号	E317499

**尺寸和重量**

深	1.95 mm	深度 (英寸)	0.0768 inch
高度	780 mm	高度 (英寸)	30.7086 inch
宽度	9 mm	宽度 (英寸)	0.3543 inch
净重	11.57 g		

**温度**

工作温度范围	-40...85 °C
--------	-------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**安装材料**

防紫外线	否	重新打开	无
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	85 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	不
最大电缆直径	233 mm	基础材料	聚酰胺 66
抗拉性	700 N	捆束直径, 最大	233 mm
磅力抗拉强度	157 lbf	捆束直径, 最小	34 mm

**分类**

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

图纸

