

RIM 3 110/230VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



插图类似

用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带绿色LED

通用订货数据

版本	D-SERIES, LED模块, 额定控制电压: 110...230 V UC, 插拔联接
订货号	7940018455
类型	RIM 3 110/230VUC
GTIN (EAN)	4032248878185
数量	10 items

RIM 3 110/230VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E312083

尺寸和重量

深	32 mm	深度 (英寸)	1.2598 inch
高度	8.6 mm	高度 (英寸)	0.3386 inch
宽度	12.4 mm	宽度 (英寸)	0.4882 inch
净重	1 g		

温度

存储温度 工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

额定数据UL

cURus 证书号 E312083

控制侧

额定控制电压 110...230 V UC 状态显示 绿色 LED

基本信息

颜色编码 黑色
UL94阻燃等级组件 组件 外壳
UL94阻燃等级 V-2

详细标准及认证情况

CSA 认证号 80107692 cURus 证书号 E312083

联接参数

导线连接方式 插拔联接

分类

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


RIM 3 110/230VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

接线图



Dimensional drawing

