

**RIM 3 6/24VUC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片****插图类似**

用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带绿色LED

**通用订货数据**

版本	D-SERIES, LED模块, 额定控制电压: 6...24 V UC, 插拔联接
订货号	<a href="#">7940018457</a>
类型	RIM 3 6/24VUC
GTIN (EAN)	4032248878192
数量	10 items

**RIM 3 6/24VUC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



RoHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
cURus 证书号	E312083

**尺寸和重量**

深	32 mm	深度 (英寸)	1.2598 inch
高度	8.6 mm	高度 (英寸)	0.3386 inch
宽度	12.4 mm	宽度 (英寸)	0.4882 inch
净重	0.95 g		

**温度**

存储温度	工作温度
------	------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**额定数据UL**

cURus 证书号	E312083
-----------	---------

**控制侧**

额定控制电压	6...24 V UC	状态显示	绿色 LED
--------	-------------	------	--------

**基本信息**

颜色编码	黑色	
UL94阻燃等级组件	组件 UL94阻燃等级	外壳 V-2

**详细标准及认证情况**

CSA 认证号	80107692	cURus 证书号	E312083
---------	----------	-----------	---------

**联接参数**

导线连接方式	插拔联接
--------	------

**分类**

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


**RIM 3 6/24VUC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸**

**接线图**



**Dimensional drawing**

