

IE-FC-SET-SP-US-D010-KN-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

版本	FrontCom
订货号	7940111830
类型	IE-FC-SET-SP-US-D010-KN-M
GTIN (EAN)	4064675115694
数量	1 items

IE-FC-SET-SP-US-D010-KN-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 999 g

温度

存储温度 工作温度
 安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

基本信息

防护等级 IP65, 闭合状态 防护等级 (UL) Type 12
 参考产品 [IE-FC-DFM-KNOB](#), [IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9](#), [IE-FCI-PWCB-3A](#), [IE-BI-RJ45-C](#)

技术数据

隔板 2x 数据, 1x 信号, 1x 熔丝, 1x GFCI, 已屏蔽 框架 金属防护盖
 插座额定电压 125 V 数据插芯 Cat.6 RJ45 耦合器 A
 插座额定电流 20 A

重要注意事项

产品信息 该套件中的所有组件都已获得 UI 认证。有关更多详情, 请查看套件中包含的参考产品。

分类

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
 ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-18-28-92
 ECLASS 15.0 27-18-28-92