

10X38 GPV 1KV FUSE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于光伏应用的光伏熔断器座

- 用于 1000 V 以下的光伏直流汇流箱
- DIN—导轨安装
- 与 10 x 38 mm gPV 从 1 A 至 30 A 的圆柱形熔断器连接使用

通用订货数据

版本	熔断器组件, 黑色, 熔芯分隔器, 塑料盖板, 10x38, 1000 V, 宽度: 33.1 mm
订货号	7940111904
类型	10X38 GPV 1KV FUSE COVER
GTIN (EAN)	4064675336129
数量	1 items

10X38 GPV 1KV FUSE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

高度	59 mm	高度 (英寸)	2.3228 inch
宽度	33.1 mm	宽度 (英寸)	1.3031 inch
长度	62.25 mm	长度 (英寸)	2.4508 inch
净重	31 g		

温度

存储温度	-25°C...55°C	环境温度	-60 °C...130 °C
工作温度范围	-60...130 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

保险丝架技术数据

颜色编码	黑色
------	----

分类




ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-27-92
ECLASS 15.0	27-18-27-92		

10X38 GPV 1KV FUSE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸





10X38 GPV 1KV FUSE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



10X38 GPV 1KV FUSE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

10x38 gPV



gPV 圆柱保险丝筒的设计在于为具有高达 1,500 DC 电压的光伏模块（场保护）提供紧凑、安全和经济的保护。它们同时提供过载和短路保护（根据 IEC60269-6 和 UL248-19 标准要求要求的 gPV 级别）。由陶瓷管制成，抗内部高压和抗热冲击，能在狭小空间内实现高切换能力。触点由镀银铜和纯银可熔元件制成，以免老化，从而保持恒定的电气特性。它们以 10x38 mm、10x85 mm 和 22x58 mm 的尺寸可售。

通用订货数据

类型	FUSE 10X38 1A 1000 VDC ...	版本
订货号	2783160000	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 1 A
GTIN (EAN)	4064675059684	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 2A 1000 VDC ...	版本
订货号	2783170000	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 2 A
GTIN (EAN)	4064675059691	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 3A 1000 VDC ...	版本
订货号	2783180000	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 3 A
GTIN (EAN)	4064675059905	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 4A 1000 VDC ...	版本
订货号	2783190000	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 4 A
GTIN (EAN)	4064675059912	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 5A 1000 VDC ...	版本
订货号	2783200000	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 5 A
GTIN (EAN)	4064675059929	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 6A 1000 VDC ...	版本
订货号	2783210000	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 6 A
GTIN (EAN)	4064675059936	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 8A 1000 VDC ...	版本
订货号	2783220000	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 8 A
GTIN (EAN)	4064675059943	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 10A 1000 VDC...	版本
订货号	2783230000	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A
GTIN (EAN)	4064675059950	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 12A 1000 VDC...	版本
订货号	2783240000	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A
GTIN (EAN)	4064675059967	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 15A 1000 VDC...	版本
订货号	2783250000	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A
GTIN (EAN)	4064675059974	
数量	10 ST	

10X38 GPV 1KV FUSE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	FUSE 10X38 16A 1000 VDC...	版本
订货号	2783260000	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A
GTIN (EAN)	4064675059981	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 20A 1000 VDC...	版本
订货号	2783280000	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A
GTIN (EAN)	4064675060000	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 25A 1000 VDC...	版本
订货号	2827990000	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 25 A
GTIN (EAN)	4064675367819	
数量	10 ST	
类型	FUSE 10X38 30A 1000 VDC...	版本
订货号	2828000000	光伏型, 熔断器管, 1000 V, 10x38, gPV, 30 A
GTIN (EAN)	4064675367826	
数量	10 ST	

10x38 mm



用于光伏应用的光伏熔断器座

- 用于 1000 V 以下的光伏直流汇流箱
- DIN—导轨安装
- 与 10 x 38 mm gPV 从 1 A 至 30 A 的圆柱形熔断器连接使用

通用订货数据

类型	FUSE HOLDER CLIP THT FO...	版本
订货号	2604280000	光伏型, 熔丝盒
GTIN (EAN)	4050118702194	
数量	150 ST	